PHILIPS

Lighting

Ignitor seri elektronik untuk sirkuit lampu HID

SU 50

Ignitor HID untuk sistem seri

Product data

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz

Pengkabelan	
Tipe Konektor	Sekrup

Suhu	
T-Case Maksimum (Maks)	105 °C

Mekanis dan Housing	
Housing	PC UL94V-2

Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda Persetujuan	Sertifikat Kualitas Tiongkok Sertifikat CB

Data Produk	
Nama produk pesanan	SU 50
Nama lengkap produk	SU 50
Kode produk lengkap	697013372889500
Kode urutan	913710011213
No. Material (12NC)	913710011213
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6970133728895
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
EAN/UPC - Kantung	6970133728901

Ignitor seri elektronik untuk sirkuit lampu HID

Dimensional drawing



Product	C1	A1	A2	B1	D1
SU 50	50 mm	90 mm	69 mm	55 mm	4,3 mm

© 2023 Signify Holding Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.