




Bộ điều khiển Step Dim cho bóng đèn SON

ESC 02

Bộ điều khiển Step Dim là bộ điều khiển điện tử giúp đèn của hệ thống mờ dần dần. Tính năng điều chỉnh độ sáng được thực hiện bằng cách chuyển sang công suất thấp hơn trong giờ thấp điểm để tiết kiệm điện.


Dữ liệu sản phẩm

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 Hz
Tần số đầu vào	50 Hz
Đi dây	
Loại đầu nối	Đẩy
Nhiệt độ	
Dây nhiệt độ màu ánh sáng	-30 °C đến 75 °C
Nhiệt độ vỏ tối đa (Tối đa)	80 °C
Cơ khí và vỏ đèn	
Vỏ đèn	PC

Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu phê duyệt	Dấu CE
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	ESC 02
Tên sản phẩm đầy đủ	ESC 02
Mã sản phẩm đầy đủ	872790083329400
Mã đơn hàng	913710016314
Số vật liệu (12NC)	913710016314
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8711500997784
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	20
EAN/UPC - Vỏ	8727900833294

Bộ điều khiển Step Dim cho bóng đèn SON

Bản vẽ kích thước



Product	C1	A1	A2	B1
ESC 02	30 mm	100 mm	81,5 mm	45,0 mm

