

# Electronic transformers

## ET-E 60 220-240V 50/60Hz

可搭配 12V 鹵素燈運作的高頻電子變壓器。獨特且輕巧的尺寸，完全符合 IEC 標準。

### 安全提示

- 變壓器不適合使用於直流電


### 产品数据

運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
輸入頻率	50 至 60 Hz
浪湧電流尖峰值 (最大值)	15 A
配線	
從裝置到燈泡的纜線長度	1.5 m
溫度	
環境溫度範圍	-20 °C 至 50 °C
T 盒上限 (最大)	65 °C

產品資料	
下訂產品名稱	ET-E 60 220-240V 50/60Hz
完整產品名稱	ET-E 60 220-240V 50/60Hz
完整產品代碼	697013372901400
訂單代碼	913710031101
材質 Nr. (12NC)	913710031101
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	6970133729014
分子 - 每一外盒包裝	48
EAN/UPC - 箱	6970133729021

# Electronic transformers

## 二维绘图



Product	D1	C1	A1	B1
ET-E 60 220-240V 50/60Hz	4.4 mm	24.5 mm	76.0 mm	38.0 mm

