



Chấn lưu bán song song HID Cơ bản cho bóng đèn SON/CDM/MH

BSN 70L 3001

Các chấn lưu bán song song HID Cơ bản là chấn lưu điện tử đồng/sắt đã thẩm nhiễm (HID tiêu chuẩn) để sử dụng kết hợp với kích đèn bên ngoài cho bóng đèn HID.


Dữ liệu sản phẩm

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 V
Tần số dòng	50 Hz
Tần số đầu vào	50 Hz
Đi dây	
Loại đầu nối	Đinh vít
Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu phê duyệt	Dấu CE
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	BSN 70L 3001

Tên sản phẩm đầy đủ	BSN 70L 3001
Mã sản phẩm đầy đủ	871016303260300
Mã đơn hàng	913710104550
Số vật liệu (12NC)	913710104550
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8710163148502
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	6
EAN/UPC - Vỏ	8710163032603

Chấn lưu bán song song HID Cơ bản cho bóng đèn SON/CDM/MH

Bản vẽ kích thước



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 70L 300I	6,2 mm	51,5 mm	117,0 mm	102 mm	57,1 mm

