



HF-Performer III TL5-lampuille

HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V

HF-Performer III -järjestelmän TL5-liitäntälaitteet ovat erittäin monikäyttöisiä ja täyttävät muun muassa kaikki kaupalliseen käyttöön tarkoitetuilta valaisinjärjestelmiltä edellytetyt vaatimukset. Lisäetuna tasainen, verkkovirran vaihteluista riippumaton valo. Liitäntälaitteet ovat osa erittäin kokonaistaloudellisesti kustannustehokasta valaistusratkaisua, jonka avulla asiakkaat saavuttavat säästöjä missä tahansa kansainvälisessä tai kansallisessa energiansäästöohjelmassa, jonka vaatimukset käyttökohteen tulee täyttää. HF-Performer III -järjestelmän TL5-liitäntälaitteet sopivat erinomaisesti monenlaisiin kaupan alan uusiin rakennuskohteisiin ja jälkiasennuskohteisiin, kuten yleisvalaistukseen pinta-asennuksena tai toimistovalaistuksena, pysäköintihalleihin, varastoihin ja muihin käyttötarkoituksiin – myös vesitiiviyyttä edellyttäviin kohteisiin. Liitäntälaitte on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokan I vaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyyppillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkötiedot		Johdotus	
Tulojännite	220–240 V	Tuloliitäntöjen liitintyyppi	WAGO 251 -yleisliitin [Sopii sekä automaattiseen johdotukseen (ALF and ADS) että manuaaliseen johdotukseen.]
Viivatiheys	50 to 60 Hz	Lähtöliitännän liitintyyppi	WAGO 251 -yleisliitin [Sopii sekä automaattiseen johdotukseen (ALF and ADS) että manuaaliseen johdotukseen.]
Syöttötaajuus	50–60 Hz		
Syttymisvirran leveys	0,25 ms		
Syttymisvirtapiikki (suurin)	24 A		
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	28		

HF-Performer III TL5-lampuille

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-25...60 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	80 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	80 °C

Mekaaniset tiedot ja runko

Runko	L360x30x22
-------	------------


Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Energiatohokkuusluokka	A2 BAT
Turvallisuusstandardi	IEC 61347-2-3
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus VDE-EMV-todistus

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V
Koko tuotenimi	HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V
Full EOC	872790090504500
Paikallisen koodin kuvaus	4008110
Tilauskoodi	90504500
Tuotekoodi (12NC)	913713031066
Paikallinen koodi	4008110
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500999245
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8727900905045

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

