



# HF-Performer III for TL5 lamps

## HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V

O HF-Performer III TL5 é um balastro electrónico de alta frequência, estreito e sustentável para lâmpadas fluorescentes TL5 e TL5 Eco. É ideal para aplicações em que a elevada eficiência energética é um requisito. A gama HF-Performer III caracteriza-se por um design robusto que cumpre todas as normas internacionais relevantes em termos de segurança e desempenho e é eficiente energeticamente (CELMA EEI A2 BAT).

### Dados do produto


| Funcionamento e características elétricas      |   | Temperatura                               |   |
|--|---|---|---|
| Tensão de entrada                              | 220 a 240 V   | Amplio intervalo de temperatura ambiente  | -25 °C a 60 °C                                  |
| Frequência de linha                            | 50 to 60 Hz   | Vida útil da caixa T (Nom.)               | 80 °C   |
| Frequência de entrada                          | 50 a 60 Hz  | T-máxima na caixa (Máx.)                  | 80 °C   |
| Largura da corrente de irrupção                | 0,25 ms   | Características mecânicas e compartimento |   |
| Pico da corrente de irrupção (Máx.)            | 24 A  | Corpo                                     | L360x30x22                                      |
| Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.) | 28  | Aprovação e aplicação                     |   |
| Cablagem                                       |   | Código de proteção de entrada             | IP20 [Proteção de dedos]                        |
| Tipo de conector dos terminais de entrada      | Conector universal WAGO 251 [Adequado para cablagem automática (ALF e ADS) e cablagem manual] | Índice de eficiência energética           | A2 BAT  |
| Tipo de conector dos terminais de saída        | Conector universal WAGO 251 [Adequado para cablagem automática (ALF e ADS) e cablagem manual] | Standard de segurança                     | IEC 61347-2-3                                   |
|  |   | Norma ambiental                           | ISO 14001                                       |
|  |   | Marcas de aprovação                       | Marca CE Certificação ENEC Certificação VDE-EMV |
| Dados do produto                               |   |   |   |
| Nome de produto da encomenda                   | HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V  |   |   |

## HF-Performer III for TL5 lamps

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Nome do produto completo             | HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V |
| Código do produto completo           | 872790090504500                  |
| Código de encomenda                  | 90504500                         |
| N.º material (12NC)                  | 913713031066                     |
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1                                |
| EAN/UPC – Produto/caixa              | 8711500999245                    |

|   |               |
|---|---------------|
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 12            |
| EAN/UPC – Caso                            | 8727900905045 |

### Desenho dimensional



| Product                          | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|----------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V | 4,2 mm | 22,0 mm | 360,0 mm | 350,0 mm | 30,0 mm |

