

HF-Performer III för TL5-lampor

HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V

HF-Performer III TL5 är en serie oerhört flexibla driftdon som uppfyller alla relevanta kommersiella specifikationer. Särskild teknologi för reduktion av ljusränder gör driftdonen kompatibla med energieffektiva TL5 ECO-lampor och hjälper dig och dina kunder att uppnå er internationella eller lokala energistandard. HF-Performer III TL5-driftdonen är det perfekta valet för nyinstallation eller byte inom en rad olika användningsområden i den kommersiella sektorn, inklusive allmän utanpåliggande belysning, kontorsbelysning samt belysning i parkeringsgarage, lagerlokaler och vattentäta applikationer.

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingående ström, bredd	0,25 ms
Startströmstopp (max)	24 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	28

Kabalage	
Kopplingstypens ingångsterminaler	WAGO 251 universalkontaktdon [Lämpligt för både automatisk (ALF och ADS) och manuell kabeldragning]
Kopplingstypens utgångsterminal	WAGO 251 universalkontaktdon [Lämpligt för både automatisk (ALF och ADS) och manuell kabeldragning]

Temperatur	
Omgivningstemperatur	-25 °C till +60 °C
T-Case, livslängd (nom)	80 °C
T-Case max. (max)	80 °C

Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	L360x30x22


Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Energieffektivitetsindex	A2 BAT
Säkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat

HF-Performer III för TL5-lampor

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V
Fullständigt produktnamn	HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V
Full EOC	872790090504500
Beskrivning av lokal kod	7981220
Beställningsnummer	90504500
Materialnummer (12NC)	913713031066

Lokal kod	7981220
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500999245
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8727900905045

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.