

# PHILIPS

# Lighting



## HF-Performer III for TL5 lamps

### HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V

HF-Performer III TL5 安定器具備最多樣性並符合所有必要的商用等級規格，同時提供光源光紋抑制技術的額外優點，因而也相容於各款 TL5 ECO 節能燈管。這些安定器屬於整體高效率照明系統的一部分，可協助您與客戶符合任何國際或當地必要的能源規定。HF-Performer III TL5 安定器是商業領域中各種新型建築與改裝應用的理想選擇，包括一般表面安裝或辦公室照明、停車場、倉庫、防水及其他應用。The ballast is primarily designed for Indoor application. For outdoor application, the luminaire should be minimum Class II need to be sufficiently protected against water & dust. The installation should also be guard against any lightning surge or any other necessary electrical protection as deemed in such typical installation & application.

#### 产品数据


|                               |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|
| <b>運轉與電力</b>                  |  | <b>T 盒使用時間 (正常情況)</b> 80 °C                    |  |
| 輸入電壓                          | 220 至 240 V                                | <b>T 盒上限 (最大)</b> 80 °C                        |  |
| 線路頻率                          | 50 to 60 Hz                                | <b>機械與外罩</b>                                   |  |
| 輸入頻率                          | 50 至 60 Hz                                 | <b>外罩</b> L360x30x22                           |  |
| 浪湧電流寬度                        | 0.25 ms                                    | <b>認證與應用</b>                                   |  |
| 浪湧電流尖峰值 (最大值)                 | 24 A                                       | <b>防水防塵規範 (IP)</b> IP20 [可防止手指侵入]              |  |
| MCB 上的產品數量 (16A 類型 B) (規範) 28 |  | <b>能源效益指數</b> A2 BAT                           |  |
| <b>配線</b>                     |  | <b>安全標準</b> IEC 61347-2-3                      |  |
| 連接器類型輸入端子                     | WAGO 251 通用連接器 [適用於自動配線 (ALF 與 ADS) 與手動配線] | <b>環保標準</b> ISO 14001                          |  |
| 連接器類型輸出端子                     | WAGO 251 通用連接器 [適用於自動配線 (ALF 與 ADS) 與手動配線] | <b>核准標記</b> CE 標記 ENEC 認證 VDE-EMV 認證           |  |
| <b>溫度</b>                     |  | <b>產品資料</b>                                    |  |
| 環境溫度範圍                        | -25 °C 至 60 °C                             | <b>下訂產品名稱</b> HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V |  |
|                               |  | <b>完整產品名稱</b> HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V |  |

## HF-Performer III for TL5 lamps

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 完整產品代碼          | 872790090503800 |
| 訂單代碼            | 913713031166    |
| 材質 Nr. (12NC)   | 913713031166    |
| 分子 - 每個包裝的數量    | 1               |
| EAN/UPC - 產品/案例 | 8711500999238   |

|             |               |
|-------------|---------------|
| 分子 - 每一外盒包裝 | 12            |
| EAN/UPC - 箱 | 8727900905038 |

### 二维绘图



| Product                          | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|----------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V | 4.2 mm | 22.0 mm | 360.0 mm | 350.0 mm | 30.0 mm |

