



HF-Performer III TL5

HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V

Le ballast HF-Performer III TL5 est un ballast électronique haute fréquence compact et durable pour lampes fluorescentes TL5 et TL5 Eco. Il convient idéalement aux applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performer III se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et présente une efficacité énergétique élevée (IEE CELMA A2 BAT).

Données du produit


Fonctionnement et électricité				
Tension d'entrée	220 à 240 V			
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz			
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz			
largeur d'impulsion du courant d'appel	0,25 ms			
Pic de courant d'appel (max.)	24 A			
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A	28			
type B) (nom.)				
Câblage				
Type de connecteur bornes d'entrée	Connecteur universel WAGO 251			
	[Compatible avec le câblage automatique			
	(ALF et ADS) et manuel]			
Type de connecteur bornes de sortie	Connecteur universel WAGO 251			
	[Compatible avec le câblage automatique			
	(ALF et ADS) et manuel]			
Température				
Gamme de températures ambiantes	-25 °C à 60 °C			
Durée de vie à la température du produit	80 ℃			
(nom.)				

Température maximale du produit (max.)	80 °C			
Mécanique et boîtier				
Corps du luminaire	L360x30x22			
Approbation et application				
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]			
Classe énergétique	A2 BAT			
Norme de sécurité	IEC 61347-2-3			
Norme environnementale	ISO 14001			
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC Certificat			
	VDE-EMV			
Données du produit				
Nom du produit de la commande	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V			
Nom de produit complet	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V			
Code EOC	872790090503800			
Code de commande	90503800			
Code 12NC	913713031166			
Quantité par pack	1			
Code EAN – Produit/Boîte	8711500999238			

HF-Performer III TL5

Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8727900905038

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.