



HF-Performer III για λαμπτήρες TL-D

HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Τα μπάλαστ HF-Performer III TL-D III προσφέρουν την μεγαλύτερη ευελιξία και πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για εμπορική χρήση. Προσφέρουν επίσης τα πρόσθετα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας μείωσης διακυμάνσεων του λαμπτήρα, καθιστώντας αυτά τα μπάλαστ συμβατά με τους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. Κατά συνέπεια, αποτελούν μέρος ενός συστήματος φωτισμού ενεργειακής απόδοσης που μπορεί να βοηθήσει εσάς και τους πελάτες σας να συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε απαιτούμενο διεθνή ή τοπικό κώδικα ρύθμισης ενεργειακών θεμάτων. Τα μπάλαστ HF-Performer III TL-D III αποτελούν την ιδανική επιλογή για ευρύ φάσμα εφαρμογών νέων κατασκευών και αντικαταστάσεων στον εμπορικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εφαρμογών τοποθέτησης σε επιφάνεια ή φωτισμού γραφείων, χώρων στάθμευσης, αποθηκών, των εφαρμογών με αδιάβροχα φωτιστικά και άλλων εφαρμογών. Το μπάλαστ έχει σχεδιαστεί κυρίως για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Για υπαίθριες εφαρμογές, το φωτιστικό πρέπει να είναι τουλάχιστον Κατηγορίας I και πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένο από το νερό και τη σκόνη. Η εγκατάσταση πρέπει επίσης να διαθέτει προστασία από υπερτάσεις που προκαλούνται από κεραυνούς ή οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη προστασία του ηλεκτρικού κυκλώματος επιβάλλεται σε τέτοιες τυπικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές.

Δεδομένα Προϊόντων


Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας		Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B)	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V	(ονομ.)	
Line Frequency	50 to 60 Hz		
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz		
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,25 ms		
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.99		
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μην.)	24 A		
Καλωδίωση		Ακροδέκτες εισόδου τύπου βύσματος	
		WAGO 251, βύσμα γενικής χρήσης [Κατάλληλο και για τις δύο αυτόματες καλωδιώσεις (ALF και ADS) και για τη χειροκίνητη καλωδίωση]	

HF-Performer III για λαμπτήρες TL-D

Ακροδέκτες εξόδου τύπου βύσματος	WAGO 251, βύσμα γενικής χρήσης [Κατάλληλο και για τις δύο αυτόματες καλωδιώσεις (ALF και ADS) και για τη χειροκίνητη καλωδίωση]
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-25 °C έως +60 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	80 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	80 °C
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	L 280x40x28
Έγκριση και Εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	A2 BAT
Πρότυπο ασφαλείας	IEC 61347-2-3
Περιβαλλοντικό πρότυπο	ISO 14001

Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC Πιστοποιητικό VDE-EMV
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Πλήρες όνομα προϊόντος	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Full EOC	872790091162600
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HFP3/418TLDIII
Κωδικός παραγωγέας	91162600
Αρ. υλικού (12NC)	913713031466
Τοπικός κωδικός	HFP3/418TLDIII
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500999627
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900911626

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

