



HF-Performer III pentru surse de iluminat TL-D

HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Balasturile HF-Performer III TL-D III oferă versatilitate maximă și îndeplinesc toate specificațiile necesare pentru calitate comercială. Ele oferă, de asemenea, beneficiile suplimentare ale tehnologiei de reducere a striării lămpii, făcând aceste balasturi compatibile cu lămpile de economisire a energiei. Ca atare, aceste balasturi fac parte dintr-un sistem general de iluminat de înaltă eficiență care vă poate ajuta pe dumneavoastră sau pe clienții dumneavoastră să realizați orice cod energetic internațional sau local pe care trebuie să-l respectați. Balasturile HF-Performer III TL-D III sunt alegerea ideală pentru o gamă largă de aplicații noi de construcții și modernizare în sectorul comercial, inclusiv pentru montaj general pe suprafață sau iluminat pentru birouri, parcuri, depozite, aplicații impermeabile și alte aplicații. Balastul este conceput în primul rând pentru aplicații de interior. Pentru aplicații în exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de Clasa minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricăror supratensiuni de fulger sau orice altă protecție electrică necesară, așa cum este considerată într-o astfel de instalare și aplicație tipică.

Catalog de date


Funcționare și sistem electric		Număr de produse pe MCB (16 A tip B) 28 (nom.)	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V	Cablaj	
Frecvență linie	50 to 60 Hz		
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz	Tip conector borne de intrare	
Lățime curent de pornire	0,25 ms		
Vârf curent de pornire (max.)	18 A		
		Conector universal WAGO 251 [Potrivit pentru cablaj automat (ALF și ADS) și manual]	

HF-Performer III pentru surse de iluminat TL-D

Tip conector borne de ieșire	Conector universal WAGO 251 [Potrivit pentru cablaj automat (ALF și ADS) și manual]
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -25 °C până la 60 °C
Durată de viață T-case (nom.)	80 °C
Maximum T-case (max.)	80 °C
Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	L 280x30x28
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Indice de eficiență energetică	A2 BAT
Standard de siguranță	IEC 61347-2-3

Standard de mediu	ISO 14001
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV
Date despre produs	
Nume comandă produs	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz
Numele complet al produsului	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz
Full EOC	872790091166400
Cod de comandă	91166400
Număr material (12NC)	913713031666
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500999665
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8727900911664

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

