



HF-Selectalume II für TL-D lamps

HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erhebliche Energieeinsparungen, eine hohe Systemflexibilität und eine beispiellose Leistungsfähigkeit bietet. Die sparsame HF-Selectalume II hat ein robustes Design und erfüllt alle relevanten internationalen Sicherheits- und Leistungsstandards. HF-Selectalume II wurde insbesondere für Innenbeleuchtungen wie Strahler, Downlights und Einbauleuchten entwickelt, die in vielen Büros, Geschäften, industriellen Einrichtungen, Hotels, Restaurants und anderen Anwendungen zum Einsatz kommen und nur gelegentlich ein- und ausgeschaltet werden

Produkt Daten


Betrieb und Elektrik		Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom) 75 °C	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Gehäusetemperatur (Max) 75 °C	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Mechanik und Gehäuse	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Gehäuse L 280x30x28	
Ableitstrom (max.)	0.5 mA	Genehmigung und Anwendung	
Einschaltstromweite	0.35 ms	Schutzart (IP) IP20 [Fernhalten von Fingern]	
Einschaltstrom (max.)	18 A	Energieeffizienzindex A2 BAT	
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	28	Zeichen & Zertifikate F-Kennzeichnung CE Zeichen ENEC	
Verdrahtung		Zertifikat CCC Zertifikat C-Tick Zertifikat	
Typ Anschlussklemme Eingang	WAGO 744 Steckverbinder	PSB Zertifikat TISI Kennzeichnung SIRIM	
Anschlussklemme sekundär	WAGO 744 Steckverbinder [Geeignet für manuelle Verdrahtung]	Genehmigung CB Zertifikat CCC Zertifikat	
Temperatur		VDE-EMV Zertifikat	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 55 °C		

HF-Selectalume II für TL-D lamps

Produktdaten	
Bestell-Produktname	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Gesamt-Produktcode	872790089739500
Bestellcode	89739500
Material-Nr. (12NC)	913713032266

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500999078
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900897395

Abmessungsskizzen



Product	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz
---------	-----------------------------------

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28.5 mm	265 mm		4.2 mm

