

HF-Selectalume II для ламп TL-D

HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II – наиболее рентабельное, надежное, компактное и доступное решение для флуоресцентного освещения. Оно отличается применением революционной технологии энергосбережения, гибкостью системы и непревзойденными рабочими характеристиками оборудования. Рентабельное решение HF-Selectalume II обладает надежной конструкцией, которая отвечает всем соответствующим международным стандартам безопасности и эксплуатации. HF-Selectalume II предназначается для применения со средствами внутреннего освещения, в том числе точечного и потолочного, с утопленными прожекторами. Подобные светильники часто используют магазины розничной торговли, офисы, гостиницы, промышленные помещения, рестораны и другие объекты с установленным оборудованием управления периодическим включением/выключением света.

Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220–240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Утечка тока на землю (макс.)	0,5 mA
Длительность импульса пускового тока	0,35 ms
Пиковый пусковой ток (макс.)	18 A
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (ном.)	28

Проводка	
Клеммы входа, тип разъема	Разъем WAGO 744
Тип разъема выходных клемм	Разъем WAGO 744 [Подходит для проводки вручную]

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от –20 до 55 °C
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	75 °C
Температура корпуса максимальная (макс.)	75 °C

Механические компоненты и корпус	
Корпус	L 280x30x28


HF-Selectalume II для ламп TL-D


Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Показатель энергоэффективности	A2 BAT
Знаки утверждения	Маркировка F Маркировка CE Сертификат ENEC Сертификат CCC Сертификат C-Tick Сертификат PSB Маркировка TISI Утверждение SIRIM Сертификат CB Сертификат CCC Сертификат VDE-EMV

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Полное название продукта	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Полный код продукта	872790089739500
Код заказа	913713032266
Материал № (12NC)	913713032266
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500999078
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8727900897395

Чертеж размеров





Product
HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 мм	30 мм	28,5 мм	265 мм		4,2 мм

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.