



HF-Selectalume II для ламп TL-D

HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II – наиболее рентабельное, надежное, компактное и доступное решение для флуоресцентного освещения. Оно отличается применением революционной технологии энергосбережения, гибкостью системы и непревзойденными рабочими характеристиками оборудования. Рентабельное решение HF-Selectalume II обладает надежной конструкцией, которая отвечает всем соответствующим международным стандартам безопасности и эксплуатации. HF-Selectalume II предназначается для применения со средствами внутреннего освещения, в том числе точечного и потолочного, с утопленными прожекторами. Подобные светильники часто используют магазины розничной торговли, офисы, гостиницы, промышленные помещения, рестораны и другие объекты с установленным оборудованием управления периодическим включением/выключением света.

Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220–240 Вt
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Утечка тока на землю (макс.)	0,5 mA
Длительность импульса пускового тока	0,35 ms
Пиковый пусковой ток (макс.)	18 A
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (ном.)	28
Проводка	
Клеммы входа, тип разъема	Разъем WAGO 744


Тип разъема выходных клемм	Разъем WAGO 744 [Подходит для проводки вручную]
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от –20 до 55 °C
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	75 °C
Температура корпуса максимальная (макс.)	75 °C
Механические компоненты и корпус	
Корпус	L 280x30x28

HF-Selectalume II для ламп TL-D

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Показатель энергоэффективности	A2 BAT
Знаки утверждения	Маркировка F Маркировка CE
	Сертификат ENEC Сертификат CCC
	Сертификат C-Tick Сертификат PSB
	Маркировка TISI Утверждение SIRIM
	Сертификат CB Сертификат CCC
	Сертификат VDE-EMV

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Чертеж размеров



Полное название продукта	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Полный код продукта	872790090553300
Код заказа	913713032466
Материал № (12NC)	913713032466
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500999313
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8727900905533

Product
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm

