



HF-Selectalume II TL-D -lampuille

HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II TL-D on erittäin kustannustehokas, luotettava ratkaisu loistelampuille. Liitäntälaitteet ovat osa erittäin kokonaistaloudellisesti kustannustehokasta valaistusratkaisua, jonka avulla asiakkaat saavuttavat säästöjä missä tahansa kansainvälisessä tai kansallisessa energiansäästöohjelmassa, jonka vaatimukset käyttökohteen tulee täyttää. HF-Selectalume II -järjestelmän TL-D-liitäntälaitteet sopivat erinomaisesti monenlaisiin kaupan alan uusiin rakennuskohteisiin ja jälkiasennuskohteisiin, kuten yleisvalaistukseen pinta-asennuksena tai toimistovalauksena, pysäköintihalleihin, varastoihin ja muihin käyttötarkoituksiin – myös vesitiiviyyttä edellyttäviin kohteisiin. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanvaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin suojattu veden sisään pääsystä ja pölyltä. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyyppilisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA
Syttymisvirran leveys	0,35 ms
Syttymisvirtapiikki (suurin)	28 A
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	12


Johdotus	
Tuloliitäntöjen liitintyyppi	WAGO 744 -liitäntä
Lähtöliitännän liitintyyppi	WAGO 744 -liitäntä [Sopii manuaaliseen johdotukseen]
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...50 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	75 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	75 °C

HF-Selectalume II TL-D -lampuille

Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	L 280x30x28
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Energiatehokkuusluokka	A2 BAT
Hyväksyntämerkit	F-merkintä CE-merkintä ENEC-todistus CCC-todistus C-Tick-todistus PSB-todistus TISI-merkintä SIRIM-hyväksyntä CB- todistus CCC-todistus VDE-EMV-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Koko tuotenimi	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089746300
Paikallisen koodin kuvaus	4008106
Tilauskoodi	89746300
Tuotekoodi (12NC)	913713032566
Paikallinen koodi	4008106
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500999085
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8727900897463

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

