



HF-Selectalume II for TL-D lamps

HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II é a solução fluorescente mais rentável, fiável, económica e estreita, com uma tecnologia altamente eficiente em termos de poupança de energia, flexibilidade do sistema e desempenho sem igual. A solução economizadora HF-Selectalume II possui um design robusto que cumpre todas as normas internacionais relevantes em termos de segurança e desempenho. O HF-Selectalume II is destina-se à utilização em equipamentos de iluminação interior como focos, luzes descendentes e luminárias encastradas, que são maioritariamente utilizados em escritórios, lojas, indústria, hotéis, restaurantes e outras aplicações em que os dispositivos de controlo são instalados com actividade de comutação para ligar/desligar ocasional

Dados do produto

Funcionamento e características elétricas		Temperatura	
Tensão de entrada	220 a 240 V	Amplio intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 50 °C
Frequência de linha	50 to 60 Hz	Vida útil da caixa T (Nom.)	75 °C
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	T-máxima na caixa (Máx.)	75 °C
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,5 mA	Características mecânicas e compartimento	
Largura da corrente de irrupção	0,35 ms	Corpo	L 280x30x28
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	28 A	Aprovação e aplicação	
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	12	Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Cablagem		Índice de eficiência energética	A2 BAT
Tipo de conector dos terminais de entrada	Conector WAGO 744	Marcas de aprovação	Marca F Marca CE Certificação ENEC Certificação CCC Certificação C-Tick Certificação PSB Marca TISI Aprovação
Tipo de conector dos terminais de saída	Conector WAGO 744 [Apto para cablagem manual]		

HF-Selectalume II for TL-D lamps

SIRIM Certificação CB Certificação CCC
Certificação VDE-EMV

N.º material (12NC) 913713032566

Numerador – Quantidade por embalagem 1

EAN/UPC – Produto/caixa 8711500999085

Numerador – Embalagens por caixa 12

exterior

EAN/UPC – Caso 8727900897463

Dados do produto



Nome de produto da encomenda HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Nome do produto completo HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Código do produto completo 872790089746300

Código de encomenda 89746300

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

