



# HF-Selectalume II TL-D -lampuille

## HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II TL-D on erittäin kustannustehokas, luotettava ratkaisu loistelampuille. Liitäntälaitteet ovat osa erittäin kokonaistaloudellisesti kustannustehokasta valaistusratkaisua, jonka avulla asiakkaat saavuttavat säästöjä missä tahansa kansainvälisessä tai kansallisessa energiansäästöohjelmassa, jonka vaatimukset käyttökohteen tulee täyttää. HF-Selectalume II -järjestelmän TL-D-liitäntälaitteet sopivat erinomaisesti monenlaisiin kaupan alan uusiin rakennuskohteisiin ja jälkiasennuskohteisiin, kuten yleisvalaistukseen pinta-asennuksena tai toimistovalauksena, pysäköintihalleihin, varastoihin ja muihin käyttötarkoituksiin – myös vesitiiviyyttä edellyttäviin kohteisiin. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanvaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin suojattu veden sisäänpääsystä ja pölyltä. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyypillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

### Tuotetiedot

| Käyttö- ja sähkö tiedot                      |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Tulojännite                                  | 220–240 V   |
| Viivatiheys                                  | 50 to 60 Hz |
| Syöttötaajuus                                | 50–60 Hz    |
| Maavuotovirta (suurin)                       | 0,5 mA      |
| Syttymisvirran leveys                        | 0,35 ms     |
| Syttymisvirtapiikki (suurin)                 | 18 A        |
| Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.) | 28          |


| Johdotus                     |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tuloliitäntöjen liitintyyppi | WAGO 744 -liitäntä                                   |
| Lähtöliitännän liitintyytit  | WAGO 744 -liitäntä [Sopii manuaaliseen johdotukseen] |
| Käyttölämpötila              |                                                      |
| Käyttölämpötila-alue         | -20...50 °C                                          |
| T-kotelo, käyttöikä (nim.)   | 75 °C                                                |
| T-kotelo, maksimi (suurin)   | 75 °C                                                |

## HF-Selectalume II TL-D -lampuille

| Mekaaniset tiedot ja runko |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Runko                      | L 280x39x28                                                                                                                                                       |
| Merkinnät ja luokitukset   |                                                                                                                                                                   |
| Suojaluokan koodi          | IP20 [Sormisuojaus]                                                                                                                                               |
| Energiatodistuksen luokka  | A2/A2 BAT                                                                                                                                                         |
| Hyväksyntämerkit           | F-merkintä CE-merkintä ENEC-todistus<br>CCC-todistus C-Tick-todistus PSB-todistus<br>TISI-merkintä SIRIM-hyväksyntä CB-<br>todistus CCC-todistus VDE-EMV-todistus |
| Tuotetiedot                |                                                                                                                                                                   |
| Tilaustuotteen nimi        | HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz                                                                                                                              |

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Koko tuotenimi                       | HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz |
| Full EOC                             | 872790090555700                      |
| Paikallisen koodin kuvaus            | 4008101                              |
| Tilauskoodi                          | 90555700                             |
| Tuotekoodi (12NC)                    | 913713032666                         |
| Paikallinen koodi                    | 4008101                              |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1                                    |
| EAN/UPC – tuote/kotelo               | 8711500999320                        |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 10                                   |
| EAN/UPC – laatikko                   | 8727900905557                        |

### Mittapiirros



#### Product

HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

| Product                                 | A1     | B1    | C1    | A2     | B2 | D1     |
|-----------------------------------------|--------|-------|-------|--------|----|--------|
| HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V<br>50/60Hz | 280 mm | 39 mm | 28 mm | 265 mm |    | 4,2 mm |

