

PHILIPS

Lighting



HF-Selectalume II for TL-D lamps

HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II é a solução fluorescente mais rentável, fiável, económica e estreita, com uma tecnologia altamente eficiente em termos de poupança de energia, flexibilidade do sistema e desempenho sem igual. A solução economizadora HF-Selectalume II possui um design robusto que cumpre todas as normas internacionais relevantes em termos de segurança e desempenho. O HF-Selectalume II is destina-se à utilização em equipamentos de iluminação interior como focos, luzes descendentes e luminárias encastradas, que são maioritariamente utilizados em escritórios, lojas, indústria, hotéis, restaurantes e outras aplicações em que os dispositivos de controlo são instalados com actividade de comutação para ligar/desligar ocasional

Dados do produto

Funcionamento e características elétricas

Tensão de entrada 220 a 240 V

Frequência de linha 50 to 60 Hz

Frequência de entrada 50 a 60 Hz

Corrente de fuga à terra (Máx.) 0,5 mA

Largura da corrente de irrupção 0,35 ms

Pico da corrente de irrupção (Máx.) 18 A

Número de produtos em MCB (16 A tipo B) 28 (Nom.)

Cablagem

Tipo de conector dos terminais de entrada Conector WAGO 744

Tipo de conector dos terminais de saída Conector WAGO 744 [Apto para cablagem manual]

Temperatura

Amplio intervalo de temperatura ambiente -20 °C a 50 °C

Vida útil da caixa T (Nom.) 75 °C

T-máxima na caixa (Máx.) 75 °C

Características mecânicas e compartimento

Corpo L 280x39x28

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada IP20 [Proteção de dedos]

Índice de eficiência energética A2/A2 BAT


Marcas de aprovação Marca F Marca CE Certificação ENEC Certificação CCC Certificação C-Tick Certificação PSB Marca TISI Aprovação

HF-Selectalume II for TL-D lamps

| | |
|------------------------------|--|
| | SIRIM Certificação CB Certificação CCC Certificação VDE-EMV |
| Dados do produto | |
| Nome de produto da encomenda | HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz |
| Nome do produto completo | HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz |
| Código do produto completo | 872790090555700 |
| Código de encomenda | 90555700 |

| | |
|---|---------------|
| N.º material (12NC) | 913713032666 |
| Numerador – Quantidade por embalagem 1 | |
| EAN/UPC – Produto/caixa | 8711500999320 |
| Numerador – Embalagens por caixa 10 | |
| exterior | |
| EAN/UPC – Caso | 8727900905557 |

Desenho dimensional



Product

HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

| Product | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | D1 |
|---|--------|-------|-------|--------|----|--------|
| HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz | 280 mm | 39 mm | 28 mm | 265 mm | | 4,2 mm |

