



# HF-Selectalume II pentru surse de iluminat TL-D

## HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Balasturile HF-Selectalume II TL-D pentru lămpi fluorescente sunt cea mai rentabilă, fiabilă, compactă și accesibilă soluție. Balasturile fac parte dintr-un sistem de iluminare generală de înaltă eficiență, care vă poate ajuta pe dumneavoastră sau pe clienții dumneavoastră să vă conformați oricărui cod energetic internațional sau local pe care trebuie să-l respectați. Balasturile HF-Selectalume II TL-D sunt alegerea ideală pentru o gamă largă de utilizări destinate construcțiilor și montajului pe instalații vechi din sectorul comercial, inclusiv pentru montaj pe suprafețe sau iluminatul birourilor, garaje, depozite, aplicații etanșe la apă și altele. Balastul este conceput în principal pentru aplicații de interior. Pentru aplicațiile de iluminat exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de cel puțin clasa I și suficient de protejat împotriva apei și prafului. Instalația ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricărei supratensiuni cauzate de fulgere sau echipată cu orice altă protecție electrică necesară, așa cum este normal într-o astfel de instalație și aplicație tipică.

### Catalog de date

| Funcționare și sistem electric      |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Tensiune de intrare                 | De la 220 până la 240 V |
| Frecvență linie                     | 50 to 60 Hz             |
| Frecvență de intrare                | De la 50 până la 60 Hz  |
| Curent de scurgere la pământ (max.) | 0,5 mA                  |
| Lățime curent de pornire            | 0,35 ms                 |
| Vârf curent de pornire (max.)       | 18 A                    |

Număr de produse pe MCB (16 A tip B) 28  
(nom.)

### Cablaj


|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tip conector borne de intrare | Conector WAGO 744                                  |
| Tip conector borne de ieșire  | Conector WAGO 744 [Adecvat pentru cablare manuală] |

HF-Selectalume II pentru surse de iluminat TL-D

|                                       |                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatură                           |                                                                                                 |
| Interval temperatură ambientală       | De la -20 °C până la 50 °C                                                                      |
| Durată de viață T-case (nom.)         | 75 °C                                                                                           |
| Maximum T-case (max.)                 | 75 °C                                                                                           |
| Sistem mecanic și carcasă             |                                                                                                 |
| Carcasă                               | L 280x39x28                                                                                     |
| Aprobare și aplicație                 |                                                                                                 |
| Cod protecție împotriva infiltrărilor | IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]                                                   |
| Indice de eficiență energetică        | A2/A2 BAT                                                                                       |
| Mărci de omologare                    | Marcaj F Marcaj CE Certificat ENEC Certificat CCC Certificat C-Tick Certificare PSB Marcaj TISI |

|                                                                 |                                      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Omologare SIRIM Certificat CB Certificat CCC Certificat VDE-EMV |                                      |
| Date despre produs                                              |                                      |
| Nume comandă produs                                             | HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz |
| Numele complet al produsului                                    | HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz  |
| Full EOC                                                        | 872790090555700                      |
| Cod de comandă                                                  | 90555700                             |
| Număr material (12NC)                                           | 913713032666                         |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet                            | 1                                    |
| EAN/UPC – Produs/Cutie                                          | 8711500999320                        |
| Numărător SAP – Pachete per exterior                            | 10                                   |
| EAN/UPC – Cutie                                                 | 8727900905557                        |

Cote



|                                      |
|--------------------------------------|
| Product                              |
| HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz |

| Product                              | A1     | B1    | C1    | A2     | B2 | D1     |
|--------------------------------------|--------|-------|-------|--------|----|--------|
| HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz | 280 mm | 39 mm | 28 mm | 265 mm |    | 4,2 mm |

## HF-Selectalume II pentru surse de iluminat TL-D

