



HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Το μπάλαστ HF-Selectalume II TL5 είναι η πιο οικονομική, αξιόπιστη και εξαιρετική λύση για λαμπτήρες φθορισμού. Αποτελούν μέρος ενός συστήματος φωτισμού ενεργειακής απόδοσης που μπορεί να βοηθήσει εσάς και τους πελάτες σας να συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε απαιτούμενο διεθνή ή τοπικό κώδικα ρύθμισης ενεργειακών θεμάτων. Τα μπάλαστ HF-Selectalume II TL5 είναι η ιδανική επιλογή για ευρύ φάσμα εφαρμογών νέων κατασκευών και αντικαταστάσεων στον εμπορικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εφαρμογών τοποθέτησης σε επιφάνεια ή φωτισμού γραφείων, χώρων στάθμευσης, αποθηκών, των εφαρμογών με αδιάβροχα φωτιστικά και άλλων εφαρμογών. Το μπάλαστ έχει σχεδιαστεί κυρίως για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Για υπαίθριες εφαρμογές, το φωτιστικό πρέπει να είναι τουλάχιστον Κατηγορίας I και πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένο από το νερό και τη σκόνη. Η εγκατάσταση πρέπει επίσης να διαθέτει προστασία από υπερτάσεις που προκαλούνται από κεραυνούς ή οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη προστασία του ηλεκτρικού κυκλώματος επιβάλλεται σε τέτοιες τυπικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές.

Δεδομένα Προϊόντων


Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)	0,5 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,35 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	18 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	28
Καλωδίωση	
Ακροδέκτες εισόδου τύπου βύσματος	Βύσμα WAGO 744

Ακροδέκτες εξόδου τύπου βύσματος	Βύσμα WAGO 744 [Κατάλληλο για χειροκίνητη ενσωμάτωση]
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +55 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	75 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	75 °C
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	L 280x39x21.5

HF-Selectalume II for TL5 lamps

Έγκριση και Εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	A2/A2 BAT
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση F Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC
	Πιστοποιητικό CCC Πιστοποιητικό C-Tick
	Πιστοποίηση PSB Σήμανση TISI Έγκριση
	SIRIM Πιστοποιητικό CB Πιστοποιητικό CCC
	Πιστοποιητικό VDE-EMV
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγίας προϊόντος	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Πλήρες όνομα προϊόντος	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Full EOC	872790088335000
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HFS3-414/TL5II
Κωδικός παραγγελίας	88335000
Αρ. υλικού (12NC)	913713033066
Τοπικός κωδικός	HFS3-414/TL5II
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500998705
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώπο	8727900883350

Product
HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280 mm	39 mm	21,5 mm	265 mm		4,2 mm

