



HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II é a solução fluorescente mais rentável, fiável, económica e estreita, com uma tecnologia altamente eficiente em termos de poupança de energia, flexibilidade do sistema e desempenho sem igual. A solução economizadora HF-Selectalume II possui um design robusto que cumpre todas as normas internacionais relevantes em termos de segurança e desempenho. O HF-Selectalume II is destina-se à utilização em equipamentos de iluminação interior como focos, luzes descendentes e luminárias encastradas, que são maioritariamente utilizados em escritórios, lojas, indústria, hotéis, restaurantes e outras aplicações em que os dispositivos de controlo são instalados com actividade de comutação para ligar/desligar ocasional

Dados do produto


Funcionamento e caraterísticas elétricas		Temperatura	
Tensão de entrada	220 a 240 V	Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 55 °C
Frequência de linha	50 to 60 Hz	Vida útil da caixa T (Nom.)	75 °C
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	T-máxima na caixa (Máx.)	75 °C
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,5 mA	Características mecânicas e compartimento	
Largura da corrente de irrupção	0,35 ms	Corpo	L 280x39x21.5
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	18 A	Aprovação e aplicação	
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	28	Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Cablagem		Índice de eficiência energética	A2/A2 BAT
Tipo de conector dos terminais de entrada	Conector WAGO 744	Marcas de aprovação	Marca F Marca CE Certificação ENEC Certificação CCC Certificação C-Tick Certificação PSB Marca TISI Aprovação
Tipo de conector dos terminais de saída	Conector WAGO 744 [Apto para cablagem manual]		

HF-Selectalume II for TL5 lamps

	SIRIM Certificação CB Certificação CCC Certificação VDE-EMV
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Nome do produto completo	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Código do produto completo	872790088335000
Código de encomenda	88335000

N.º material (12NC)	913713033066
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500998705
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8727900883350

Desenho dimensional



Product
HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280 mm	39 mm	21,5 mm	265 mm		4,2 mm

