



# HF-Selectalume II pour TL5 lamps

## HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II est la solution fluorescente la plus économique, fiable, compacte et avantageuse du marché. Elle se caractérise en effet par une technologie innovante qui permet de réaliser des économies d'énergie, une grande flexibilité du système et des performances inégalées. Économique, la solution HF-Selectalume II présente une conception robuste conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performance applicables. La solution HF-Selectalume II est destinée à être utilisée avec des dispositifs d'éclairage intérieur tels que des spots, des plafonniers et des luminaires encastrés, couramment utilisés dans les bureaux, les commerces, l'industrie, l'hôtellerie et la restauration ainsi que dans d'autres applications caractérisées par l'installation de dispositifs de commande avec une activité de commutation allumage/extinction occasionnelle.

### Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Courant de fuite (max.)	0,5 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel	0,25 ms
Pic de courant d'appel (max.)	20 A

Câblage	
Type de connecteur bornes d'entrée	Connecteur WAGO 744
Type de connecteur bornes de sortie	Connecteur WAGO 744 [Compatible avec le câblage manuel]

Température	
Gamme de températures ambiantes	-15 °C à 50 °C
Durée de vie à la température du produit (nom.)	75 °C
Température maximale du produit (max.)	75 °C

Mécanique et boîtier	
Corps du luminaire	L 280x30x21

Approbation et application	
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Classe énergétique	A2 BAT
Homologation	Marquage F Marquage CE Certificat ENEC Certificat CCC Certificat C-Tick Certificat

## HF-Selectalume II pour TL5 lamps


PSB Marquage TISI Approbation SIRIM  
Certificat CB Certificat CCC Certificat VDE-  
EMV

Code 12NC	913713033466
Code de commande local	HFS149TL5
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500999351
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900905588

### Données du produit

Nom du produit de la commande	HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Nom de produit complet	HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Code EOC	872790090558800
Code de commande	90558800

### Schéma dimensionnel



### Product

HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	21 mm	265 mm		4,2 mm

