



HF-Selectalume II pentru surse de iluminat TL5

HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Balasturile HF-Selectalume II TL5 pentru lămpi fluorescente sunt cea mai rentabilă, fiabilă, compactă și accesibilă soluție. Balasturile fac parte dintr-un sistem de iluminare generală de înaltă eficiență, care vă poate ajuta pe dumneavoastră sau pe clienții dumneavoastră să vă conformați oricărui cod energetic internațional sau local pe care trebuie să-l respectați. Balasturile HF-Selectalume II TL5 sunt alegerea ideală pentru o gamă largă de utilizări destinate construcțiilor și montajului pe instalații vechi din sectorul comercial, inclusiv pentru montaj pe suprafețe sau iluminatul birourilor, garaje, depozite, aplicații etanșe la apă și altele. Balastul este conceput în principal pentru aplicații de interior. Pentru aplicațiile de iluminat exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de cel puțin clasa I și suficient de protejat împotriva apei și prafului. Instalația ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricărei supratensiuni cauzate de fulgere sau echipată cu orice altă protecție electrică necesară, așa cum este normal într-o astfel de instalație și aplicație tipică.

Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,5 mA
Lățime curent de pornire	0,35 ms
Vârf curent de pornire (max.)	28 A

Număr de produse pe MCB (16 A tip B) 12
(nom.)

Cablaj


Tip conector borne de intrare	Conector WAGO 744
Tip conector borne de ieșire	Conector WAGO 744 [Adecvat pentru cablare manuală]

HF-Selectalume II pentru surse de iluminat TL5

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 50 °C
Durată de viață T-case (nom.)	75 °C
Maximum T-case (max.)	75 °C
Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	L 280x30x21
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Indice de eficiență energetică	A2 BAT
Mărci de omologare	Marcaj F Marcaj CE Certificat ENEC Certificat CCC Certificat C-Tick Certificare PSB Marcaj

TISI Omologare SIRIM Certificat CB Certificat CCC Certificat VDE-EMV	
Date despre produs	
Nume comandă produs	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Numele complet al produsului	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790090560100
Cod de comandă	90560100
Număr material (12NC)	913713033566
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500999368
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8727900905601

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

