



# HF-Selectalume II for TL5 lamps

## HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II je zářivkové řešení s nejlepším poměrem ceny a výkonu, účinné, spolehlivé, tenké, cenově dostupné a opatřené skutečně revoluční technologií nabízející úspory energie, flexibilitu systému a bezkonkurenční výkon. Řešení HF-Selectalume II, jež snižuje náklady, se vyznačuje robustním designem v souladu se všemi relevantními mezinárodními standardy v oblasti bezpečnosti a výkonu. Světelný zdroj HF-Selectalume II je určen pro použití v interiérových svítidlech, jako jsou bodové reflektory, stropní svítidla a zapuštěné světelné zdroje, jež se často používají v kancelářích, prodejnách, průmyslu, hotelech, restauracích a na dalších místech s instalovanými ovládacími zařízeními a nízkou četností přepínání (zapnutí/vypnutí)

### Údaje o produktu



<b>Provozní a elektrické</b>		<b>Maximální teplota (max.)</b> 75 °C	
Vstupní napětí	220 až 240 V		
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	<b>Mechanické a materiály</b>	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Tělo	L 280x30x21
Svodový proud (max.)	0,5 mA		
Šířka náběhového proudu	0,25 ms	<b>Certifikace a použití</b>	
Špička náběhového proudu (max.)	20 A	Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
<b>Prodrátování</b>		Index energetické účinnosti	A2 BAT
Vstupní svorky, typ konektoru	Konektor WAGO 744	Certifikační značky	Značka F Značka CE Certifikát ENEC Certifikát CCC Certifikát C-Tick Certifikace PSB Značka TISI
Výstupní svorky, typ konektoru	Konektor WAGO 744 [Vhodný pro ruční připojení]	Schválení SIRIM Certifikát CB Certifikát CCC Certifikát VDE-EMV	
<b>Teplota okolí</b>		<b>Označení a balení</b>	
Rozsah okolních teplot	-15 °C až 50 °C	Objednávací název produktu	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C		

## HF-Selectalume II for TL5 lamps

Celý název výrobku	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790090561800
Objednací kód	90561800
Číslo materiálu (12NC)	913713033666
Číslování SAP – počet v balení	1

EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500999375
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8727900905618

### Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280 mm	265 mm	30,0 mm

