



# HF-SELECTALUME II TL5

## HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II is de meest economische, betrouwbare, slanke en betaalbare fluorescentieoplossing, met een zeer onderscheidende technologie voor energiebesparing, systeemflexibiliteit en weergaloze prestaties. De kostenbesparende HF-Selectalume II heeft een robuust ontwerp dat voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen. De HF-Selectalume II is bestemd voor gebruik met binnenverlichtingsarmaturen zoals spots, downlights en inbouwarmaturen die vooral worden toegepast in kantoren, winkels, industrie, hotels, restaurants en andere toepassingen waar regelapparatuur wordt geïnstalleerd met incidentele Aan/Uit-schakelactiviteit

### Product gegevens



|                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Bedrijfs- en elektrische gegevens</b> |                                                         | <b>T-behuizing maximaal (max.)</b>                                                                                                                                               |  |
| Ingangsspanning                          | 220 tot 240 V                                           | 75 °C                                                                                                                                                                            |  |
| Ingangsfrequentie                        | 50 to 60 Hz                                             | <b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b>                                                                                                                                     |  |
| Ingangsfrequentie                        | 50 tot 60 Hz                                            | <b>Behuizing</b>                                                                                                                                                                 |  |
| Aardlekstroom (max.)                     | 0,5 mA                                                  | L 280x30x21                                                                                                                                                                      |  |
| Duur aanloopstroom                       | 0,25 ms                                                 | <b>Keurmerken en classificaties</b>                                                                                                                                              |  |
| Aanlooppiekstroom (max.)                 | 20 A                                                    | <b>Beschermingsklasse</b>                                                                                                                                                        |  |
| <b>Bedrading</b>                         |                                                         | IP 20 [Bescherming tegen vingers]                                                                                                                                                |  |
| Connectortype ingangsaansluitingen       | WAGO 744 connector                                      | <b>Energierendement-index</b>                                                                                                                                                    |  |
| Connectortype uitgangsaansluitingen      | WAGO 744 connector [Geschikt voor handmatige bedrading] | A2 BAT                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Operationele temperatuur</b>          |                                                         | <b>Keurmerken</b>                                                                                                                                                                |  |
| Omgevingstemperatuurbereik               | -15 °C t/m 50 °C                                        | F-markering CE-markering ENEC-certificaat CCC-certificaat C-Tick-certificaat PSB-certificaat TISI-markering SIRIM-goedkeuring CB-certificaat CCC-certificaat VDE-EMV-certificaat |  |
| Levensduur T-behuizing (nom.)            | 75 °C                                                   | <b>Productgegevens</b>                                                                                                                                                           |  |
|                                          |                                                         | <b>Productnaam voor bestelling</b>                                                                                                                                               |  |
|                                          |                                                         | HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz                                                                                                                                                 |  |
|                                          |                                                         | <b>Volledige productnaam</b>                                                                                                                                                     |  |
|                                          |                                                         | HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz                                                                                                                                                 |  |

## HF-SELECTALUME II TL5

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Full EOC                   | 872790090561800 |
| Bestelcode                 | 8711500999375   |
| Materiaalnr. (12NC)        | 913713033666    |
| Lokale code                | HFS154TL5       |
| Numerator - Aantal per pak | 1               |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8711500999375 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12            |
| EAN/UPC - Case                   | 8727900905618 |

### Maatschets



| Product                          | D1     | C1      | A1     | A2     | B1      |
|----------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|
| HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz | 4,1 mm | 28,0 mm | 280 mm | 265 mm | 30,0 mm |

