



HF-Selectalume II para lâmpadas T5

HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II TL5 é a solução mais rentável, mais confiável e mais revolucionária em termos de lâmpadas fluorescentes. Estes reatores compõem um sistema de iluminação altamente eficiente que poderá auxiliar a você e aos seus clientes no atendimento a quaisquer normas reguladoras relativas a energia elétrica. Os reatores HF-Selectalume II TL5 são a escolha certa para uma ampla variedade de novas aplicações na montagem ou na troca de luminárias em diversos ambientes, tais como espaços em geral, escritório, garagens, armazéns, entre outros.

Dados do produto

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50ª a 60ª Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,5 mA
Largura da corrente de irrupção	0,25 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	20 A

Cablagem	
Tipo de conector dos terminais de entrada	Conector WAGO 744
Tipo de conector dos terminais de saída	Conector WAGO 744 [Adequado para cablagem manual]

Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	-15 °C a 50 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)	75 °C
T-máxima na caixa (Máx)	75 °C

Dados mecânicos e de compartimento	
Compartimento	L 280x30x21

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção contra toques]
Índice de eficiência energética	A2 BAT
Marcas de aprovação	Marcação F Marcação CE Certificado ENEC Certificado CCC Certificado C-Tick Certificação PSB Marcação TISI Aprovação SIRIM Certificado CB Certificado CCC Certificado VDE-EMV



Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Nome do produto completo	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790090561800
Descrição do código local	REATOR ELETRONICO FLUOR HF-S 154 TL5 II

HF-Selectalume II para lâmpadas T5

Código de encomenda	913713033666
Nº do material (12NC)	913713033666
Código local	HF-S 154 TL5 II
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8711500999375

Numerador SAP — Embalagens por exterior	12
EAN/UPC - caixa	8727900905618

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280 mm	265 mm	30,0 mm

