



HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II TL5 är den mest kostnadseffektiva och pålitliga driftlösningen för lysrör. Driftdonen utgör en del av ett omfattande högeffektivt belysningsystem som kan hjälpa dig eller dina kunder att uppnå er internationella eller lokala energistandard. HF-Selectalume II TL5-driftdonen är idealiska för nyinstallationer eller byten inom en rad användningsområden i den kommersiella sektorn, inklusive utanpåliggande allmänbelysning samt belysning för kontor, parkeringsgarage, lagerlokaler, samt vattentäta applikationer.

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	0,5 mA
Ingående ström, bredd	0,25 ms
Startströmstopp (max)	20 A
Kabalage	
Kopplingstypens ingångsterminaler	WAGO 744-kontakt
Kopplingstypens utgångsterminal	WAGO 744-anslutning [Lämplig för manuell kabeldragning]
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–15 °C till +50 °C
T-Case, livslängd (nom)	75 °C
T-Case max. (max)	75 °C


Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	L 280x30x21
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Energieffektivitetsindex	A2 BAT
Godkännandemärkningar	F-märkning CE-märkning ENEC-certifikat CCC-certifikat C-Tick-certifikat PSB-certifiering TISI-märkning SIRIM-godkännande CB-certifikat CCC-certifikat VDE-EMV-certifikat
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790090561800
Beskrivning av lokal kod	7981258
Beställningsnummer	90561800

HF-Selectalume II for TL5 lamps

Materialnummer (12NC)	913713033666
Lokal kod	7981258
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500999375

Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8727900905618

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280 mm	265 mm	30,0 mm

