



HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II je zářivkové řešení s nejlepším poměrem ceny a výkonu, účinné, spolehlivé, tenké, cenově dostupné a opatřené skutečně revoluční technologií nabízející úspory energie, flexibilitu systému a bezkonkurenční výkon. Řešení HF-Selectalume II, jež snižuje náklady, se vyznačuje robustním designem v souladu se všemi relevantními mezinárodními standardy v oblasti bezpečnosti a výkonu. Světelný zdroj HF-Selectalume II je určen pro použití v interiérových svítidlech, jako jsou bodové reflektory, stropní svítidla a zapuštěné světelné zdroje, jež se často používají v kancelářích, prodejnách, průmyslu, hotelech, restauracích a na dalších místech s instalovanými ovládacími zařízeními a nízkou četností přepínání (zapnutí/vypnutí)

Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)	0,5 mA
Šířka náběhového proudu	0,38 ms
Špička náběhového proudu (max.)	28 A
Prodrátování	
Vstupní svorky, typ konektoru	Konektor WAGO 744
Výstupní svorky, typ konektoru	Konektor WAGO 744 [Vhodný pro ruční připojení]
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-15 °C až 50 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C



Maximální teplota (max.)	75 °C
Mechanické a materiály	
Tělo	L 280x30x21
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Index energetické účinnosti	A2 BAT
Certifikační značky	Značka F Značka CE Certifikát ENEC Certifikát CCC Certifikát C-Tick Certifikace PSB Značka TISI Schválení SIRIM Certifikát CB Certifikát CCC Certifikát VDE-EMV
Označení a balení	
Objednací název produktu	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II for TL5 lamps

Celý název výrobku	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790090562500
Objednací kód	90562500
Číslo materiálu (12NC)	913713033766
Číslování SAP – počet v balení	1

EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500999382
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8727900905625

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

