



HF-SELECTALUME II TL5

HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II is de meest economische, betrouwbare, slanke en betaalbare fluorescentieoplossing, met een zeer onderscheidende technologie voor energiebesparing, systeemflexibiliteit en weergaloze prestaties. De kostenbesparende HF-Selectalume II heeft een robuust ontwerp dat voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen. De HF-Selectalume II is bestemd voor gebruik met binnenverlichtingsarmaturen zoals spots, downlights en inbouwarmaturen die vooral worden toegepast in kantoren, winkels, industrie, hotels, restaurants en andere toepassingen waar regelapparatuur wordt geïnstalleerd met incidentele Aan/Uit-schakelactiviteit

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA
Duur aanloopstroom	0,38 ms
Aanloopstroom (max.)	28 A
Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 744 connector
Connectortype uitgangsaansluitingen	WAGO 744 connector [Geschikt voor handmatige bedrading]
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-15 °C t/m 50 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C



T-behuizing maximaal (max.)	75 °C
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	L 280x30x21
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Energierendement-index	A2 BAT
Keurmerken	F-markering CE-markering ENEC-certificaat CCC-certificaat C-Tick-certificaat PSB-certificaat TISI-markering SIRIM-goedkeuring CB-certificaat CCC-certificaat VDE-EMV-certificaat
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-SELECTALUME II TL5

Full EOC	872790090562500
Bestelcode	8711500999382
Materiaalnr. (12NC)	913713033766
Lokale code	HFS254TL5
Numerator - Aantal per pak	1

EAN/UPC - product/behuizing	8711500999382
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8727900905625

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

