



HF-Selectalume II для ламп TL5

HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II – наиболее рентабельное, надежное, компактное и доступное решение для флуоресцентного освещения. Оно отличается применением революционной технологии энергосбережения, гибкостью системы и непревзойденными рабочими характеристиками оборудования. Рентабельное решение HF-Selectalume II обладает надежной конструкцией, которая отвечает всем соответствующим международным стандартам безопасности и эксплуатации. HF-Selectalume II предназначается для применения со средствами внутреннего освещения, в том числе точечного и потолочного, с утопленными прожекторами. Подобные светильники часто используют магазины розничной торговли, офисы, гостиницы, промышленные помещения, рестораны и другие объекты с установленным оборудованием управления периодическим включением/выключением света.

Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220–240 Вt
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Утечка тока на землю (макс.)	0,5 mA
Длительность импульса пускового тока	0,38 ms
Пиковый пусковой ток (макс.)	28 A
Проводка	
Клеммы входа, тип разъема	Разъем WAGO 744
Тип разъема выходных клемм	Разъем WAGO 744 [Подходит для проводки вручную]

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от –15 до 50 °C
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	75 °C
Температура корпуса максимальная (макс.)	75 °C
Механические компоненты и корпус	
Корпус	L 280x30x21
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Показатель энергоэффективности	A2 BAT

HF-Selectalume II для ламп TL5


Знаки утверждения	Маркировка F Маркировка CE
	Сертификат ENEC Сертификат CCC
	Сертификат C-Tick Сертификат PSB
	Маркировка TISI Утверждение SIRIM
	Сертификат CB Сертификат CCC
	Сертификат VDE-EMV

Данные об изделии

Название продукта для заказа	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Полное название продукта	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Полный код продукта	872790090562500
Код заказа	913713033766
Материал № (12NC)	913713033766
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500999382
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8727900905625

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 мм	21,5 мм	360,0 мм	350,0 мм	30,0 мм

