



# HF-Performer III pentru surse de iluminat TL5

## HF-P 1 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz

Balasturile HF-Performer III TL5 oferă versatilitate maximă și îndeplinesc toate specificațiile necesare pentru calitate comercială. Ele oferă, de asemenea, beneficiile suplimentare ale tehnologiei de reducere a striării lămpii, făcând aceste balasturi compatibile cu lămpile TL5 ECO cu economie de energie. Ca atare, aceste balasturi fac parte dintr-un sistem general de iluminat de înaltă eficiență care vă poate ajuta pe dumneavoastră sau pe clienții dumneavoastră să realizați orice cod energetic internațional sau local pe care trebuie să-l respectați. Balasturile HF-Performer III TL5 sunt alegerea ideală pentru o gamă largă de aplicații noi de construcții și modernizare în sectorul comercial, inclusiv pentru montaj general pe suprafață sau iluminat pentru birouri, garaje, depozite, aplicații impermeabile și alte aplicații. Balastul este conceput în primul rând pentru aplicații de interior. Pentru aplicații în exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de Clasa minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricăror supratensiuni de fulger sau orice altă protecție electrică necesară, așa cum este considerată într-o astfel de instalare și aplicație tipică.

### Catalog de date

#### Funcționare și sistem electric

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Tensiune de intrare           | De la 220 până la 240 V |
| Frecvență linie               | 50 to 60 Hz             |
| Frecvență de intrare          | De la 50 până la 60 Hz  |
| Lățime curent de pornire      | 0,25 ms                 |
| Vârf curent de pornire (max.) | 18 A                    |

Număr de produse pe MCB (16 A tip B) 28  
(nom.)

#### Cablaj


|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip conector borne de intrare | Conector universal WAGO 251 [Potrivit pentru cablaj automat (ALF și ADS) și manual] |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

HF-Performer III pentru surse de iluminat TL5

|                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip conector borne de ieșire          | Conector universal WAGO 251 [Potrivit pentru cablaj automat (ALF și ADS) și manual] |
| Temperatură                           |                                                                                     |
| Interval temperatură ambientală       | De la -25 °C până la 60 °C                                                          |
| Durată de viață T-case (nom.)         | 80 °C                                                                               |
| Maximum T-case (max.)                 | 80 °C                                                                               |
| Sistem mecanic și carcasă             |                                                                                     |
| Carcasă                               | L 360x30x21                                                                         |
| Aprobare și aplicație                 |                                                                                     |
| Cod protecție împotriva infiltrărilor | IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]                                       |
| Indice de eficiență energetică        | A2 BAT                                                                              |
| Standard de siguranță                 | IEC 61347-2-3                                                                       |

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Standard de mediu                    | ISO 14001                                    |
| Mărci de omologare                   | Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV |
| Date despre produs                   |                                              |
| Nume comandă produs                  | HF-P 1 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz        |
| Numele complet al produsului         | HF-P 1 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz     |
| Full EOC                             | 872790095224700                              |
| Cod de comandă                       | 95224700                                     |
| Număr material (12NC)                | 913713034066                                 |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1                                            |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8727900952247                                |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 12                                           |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8727900952254                                |

Cote



| Product                               | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|---------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-P 1 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz | 4,2 mm | 21,0 mm | 360,0 mm | 350,0 mm | 30,0 mm |

