



HF-Performer III TL5-lampuille

HF-P 2 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz

HF-Performer III -järjestelmän TL5-liitäntälaitteet ovat erittäin monikäyttöisiä ja täyttävät muun muassa kaikki kaupalliseen käyttöön tarkoitetuilta valaisinjärjestelmiltä edellytetyt vaatimukset. Lisätuna tasainen, verkkovirran vaihteluista riippumaton valo. Liitäntälaitteet ovat osa erittäin kokonaistaloudellisesti kustannustehokasta valaistusratkaisua, jonka avulla asiakkaat saavuttavat säästöjä missä tahansa kansainvälisessä tai kansallisessa energiansäästöohjelmassa, jonka vaatimukset käyttökohteen tulee täyttää. HF-Performer III -järjestelmän TL5-liitäntälaitteet sopivat erinomaisesti monenlaisiin kaupan alan uusiin rakennuskohteisiin ja jälkiasennuskohteisiin, kuten yleisvalaistukseen pinta-asennuksena tai toimistovalauksena, pysäköintihalleihin, varastoihin ja muihin käyttötarkoituksiin – myös vesitiiviyyttä edellyttäviin kohteisiin. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokan I vaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyyppillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Syttymisvirran leveys	0,30 ms
Syttymisvirtapiikki (suurin)	24 A
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	20

Johdotus	
Tuloliitäntöjen liitintyyppi	WAGO 251 -yleisliitin [Sopii sekä automaattiseen johdotukseen (ALF and ADS) että manuaaliseen johdotukseen.]
Lähtöliitäntöjen liitintyyppi	WAGO 251 -yleisliitin [Sopii sekä automaattiseen johdotukseen (ALF and ADS) että manuaaliseen johdotukseen.]

HF-Performer III TL5-lampuille

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-25...60 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	80 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	80 °C

Mekaaniset tiedot ja runko

Runko	L 360x30x21
-------	-------------


Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Energiatohokkuusluokka	A2 BAT
Turvallisuusstandardi	IEC 61347-2-3
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus VDE-EMV-todistus

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz
Koko tuotenimi	HF-P 2 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790095226100
Paikallisen koodin kuvaus	4008179
Tilauskoodi	95226100
Tuotekoodi (12NC)	913713034166
Paikallinen koodi	4008179
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8727900952261
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	12
EAN/UPC – laatikko	8727900952278

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	21,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

