



# HF-PERFORMER III TL5

## HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz

HF-Performer III TL5 VSA's bieden maximale veelzijdigheid en voldoen aan alle noodzakelijke specificaties van commerciële klasse. Ze bieden ook de extra voordelen van techniek die streepvorming door de lamp vermindert, wat deze VSA's compatibel maakt met energiebesparende TL5 ECO-lampen. Deze VSA's maken deel uit van een compleet verlichtingssysteem met hoge efficiëntie dat jou of je klanten kan helpen te voldoen aan elke internationale of lokale energierichtlijn die hen wordt opgelegd. HF-Performer III TL5 VSA's zijn de ideale keuze voor een brede reeks nieuwbouw- en renovatietoepassingen in de commerciële sector, waaronder algemene opbouwmontage- of kantoorverlichting, parkeergarages, magazijnen, waterdicht en andere toepassingen. Het voorschakelapparaat is primair ontworpen voor toepassing binnen. Voor toepassing buiten dient de armatuur minimaal Klasse I te zijn en voldoende beschermd tegen water en stof. De installatie dient ook beschermd te zijn tegen spanningspieken ten gevolge van bliksem en voorzien te zijn van elke andere noodzakelijke elektrische bescherming bij een dergelijke toepassing.

### Product gegevens

| Bedrijfs- en elektrische gegevens            |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Ingangsspanning                              | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie                            | 50 to 60 Hz   |
| Ingangsfrequentie                            | 50 tot 60 Hz  |
| Duur aanloopstroom                           | 0,30 ms       |
| Aanloopstroom (max.)                         | 24 A          |
| Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.) | 20            |


| Bedrading                           |                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connectortype ingangsaansluitingen  | WAGO 251 universele connector<br>[Geschikt voor zowel automatische (ALF en ADS) als handmatige bedrading] |
| Connectortype uitgangsaansluitingen | WAGO 251 universele connector<br>[Geschikt voor zowel automatische (ALF en ADS) als handmatige bedrading] |
| Operationele temperatuur            |                                                                                                           |
| Omgevingstemperatuurbereik          | -25 °C t/m 60 °C                                                                                          |

## HF-PERFORMER III TL5

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Levensduur T-behuizing (nom.)                | 80 °C                                                 |
| T-behuizing maximaal (max.)                  | 80 °C                                                 |
| <b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b> |                                                       |
| Behuizing                                    | L 360x30x21                                           |
| <b>Keurmerken en classificaties</b>          |                                                       |
| Beschermingsklasse                           | IP 20 [Bescherming tegen vingers]                     |
| Energierendement-index                       | A2 BAT                                                |
| Veiligheidsnorm                              | IEC 61347-2-3                                         |
| Milieunorm                                   | ISO 14001                                             |
| Keurmerken                                   | CE-markering ENEC-certificaat VDE-<br>EMV-certificaat |

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Productgegevens</b>           |                                       |
| Productnaam voor bestelling      | HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz |
| Volledige productnaam            | HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz |
| Full EOC                         | 872790095226100                       |
| Bestelcode                       | 8727900952261                         |
| Materiaalnr. (12NC)              | 913713034166                          |
| Lokale code                      | HFP22439TL5III                        |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                     |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8727900952261                         |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12                                    |
| EAN/UPC - Case                   | 8727900952278                         |

### Maatschets



| Product                                  | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V<br>50/60Hz | 4,2 mm | 21,0 mm | 360,0 mm | 350,0 mm | 30,0 mm |

