



HF-Performer III TL5-lampuille

HF-P 180 TL5/PL-L 220-240V 50/60Hz IDC

HF-Performer III -järjestelmän TL5-liitäntälaitteet ovat erittäin monikäyttöisiä ja täyttävät muun muassa kaikki kaupalliseen käyttöön tarkoitetuilta valaisinjärjestelmiltä edellytetyt vaatimukset. Lisäetuna tasainen, verkkovirran vaihteluista riippumaton valo. Liitäntälaitteet ovat osa erittäin kokonaistaloudellisesti kustannustehokasta valaistusratkaisua, jonka avulla asiakkaat saavuttavat säästöjä missä tahansa kansainvälisessä tai kansallisessa energiansäästöohjelmassa, jonka vaatimukset käyttökohteen tulee täyttää. HF-Performer III -järjestelmän TL5-liitäntälaitteet sopivat erinomaisesti monenlaisiin kaupan alan uusiin rakennuskohteisiin ja jälkiasennuskohteisiin, kuten yleisvalaistukseen pinta-asennuksena tai toimistovalauksena, pysäköintihalleihin, varastoihin ja muihin käyttötarkoituksiin – myös vesitiiviyyttä edellyttäviin kohteisiin. Liitäntälaitte on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokan I vaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyyppillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Tuotetiedot


Käyttö- ja sähkö tiedot		Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) 20	
Tuloläänite	220–240 V	(nim.)	
Viivatiheys	50 to 60 Hz		
Syöttötaajuus	50–60 Hz		
Syttymisvirran leveys	0,30 ms		
Tehokerroin (murtoluku)	0.99		
Syttymisvirtapiikki (suurin)	24 A		
Johdotus		Tuloliitäntöjen liittintyyppi	
		WAGO 251 -yleisliitin [Sopii sekä automaattiseen johdotukseen (ALF and ADS) että manuaaliseen johdotukseen.]	

HF-Performer III TL5-lampuille

Lähtöliitännän liitintyyppi	WAGO 251 -yleisliitin [Sopii sekä automaattiseen johdotukseen (ALF and ADS) että manuaaliseen johdotukseen.]
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-25...60 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	80 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	80 °C
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	L 360x30x21
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaus]
Energiatohokkuusluokka	A2 BAT
Turvallisuusstandardi	IEC 61347-2-3
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus VDE-EMV-todistus

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz
Koko tuotenimi	HF-P 180 TL5/PL-L 220-240V 50/60Hz IDC
Full EOC	872790095228500
Paikallisen koodin kuvaus	4008180
Tilauskoodi	95228500
Tuotekoodi (12NC)	913713034266
Paikallinen koodi	4008180
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8727900952285
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8727900952292

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	21,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

