

HF-Performer III pentru surse de iluminat TL5

HF-P 180 TL5/PL-L 220-240V 50/60Hz IDC

Balasturile HF-Performer III TL5 oferă versatilitate maximă și îndeplinesc toate specificaţiile necesare pentru calitate comercială. Ele oferă, de asemenea, beneficiile suplimentare ale tehnologiei de reducere a striării lămpii, făcând aceste balasturi compatibile cu lămpile TL5 ECO cu economie de energie. Ca atare, aceste balasturi fac parte dintr-un sistem general de iluminat de înaltă eficienţă care vă poate ajuta pe dumneavoastră sau pe clienţii dumneavoastră să realizaţi orice cod energetic internaţional sau local pe care trebuie să-l respectaţi. Balasturile HF-Performer III TL5 sunt alegerea ideală pentru o gamă largă de aplicaţii noi de construcţii și modernizare în sectorul comercial, inclusiv pentru montaj general pe suprafaţă sau iluminat pentru birouri, garaje, depozite, aplicaţii impermeabile și alte aplicaţii. Balastul este conceput în primul rând pentru aplicaţii de interior. Pentru aplicaţii în exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de Clasa I minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricăror supratensiuni de fulger sau orice altă protecţie electrică necesară, așa cum este considerată într-o astfel de instalare și aplicaţie tipică.

Catalog de date

Funcţionare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Frecvenţă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Lăţime curent de pornire	0,30 ms
Factor de putere (fracţie)	0.99
Vârf curent de pornire (max.)	24 A

Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	20

Cablaj	
Tip conector borne de intrare	Conector universal WAGO 251 [Potrivit pentru cablaj automat (ALF și ADS) și manual]

HF-Performer III pentru surse de iluminat TL5

Tip conector borne de ieșire	Conector universal WAGO 251 [Potrivit pentru cablaj automat (ALF și ADS) și manual]

Standard de mediu	ISO 14001
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV


Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -25 °C până la 60 °C
Durată de viață T-case (nom.)	80 °C
Maximum T-case (max.)	80 °C

Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	L 360x30x21

Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Indice de eficiență energetică	A2 BAT
Standard de siguranță	IEC 61347-2-3

Date despre produs	
Nume comandă produs	HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz
Numele complet al produsului	HF-P 180 TL5/PL-L 220-240V 50/60Hz IDC
Full EOC	872790095228500
Cod de comandă	95228500
Număr material (12NC)	913713034266
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8727900952285
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8727900952292

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	21,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.