



HF-Selectalume II für TL5 lamps

HF-S 124/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erhebliche Energieeinsparungen, eine hohe Systemflexibilität und eine beispiellose Leistungsfähigkeit bietet. Die sparsame HF-Selectalume II hat ein robustes Design und erfüllt alle relevanten internationalen Sicherheits- und Leistungsstandards. HF-Selectalume II wurde insbesondere für Innenbeleuchtungen wie Strahler, Downlights und Einbauleuchten entwickelt, die in vielen Büros, Geschäften, industriellen Einrichtungen, Hotels, Restaurants und anderen Anwendungen zum Einsatz kommen und nur gelegentlich ein- und ausgeschaltet werden

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)	0.5 mA
Einschaltstromweite	0.28 ms
Einschaltstrom (max.)	20 A
Verdrahtung	
Typ Anschlussklemme Eingang	WAGO 744 Steckverbinder
Anschlussklemme sekundär	WAGO 744 Steckverbinder [Geeignet für manuelle Verdrahtung]
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-15 °C bis 50 °C
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	75 °C


Gehäusetemperatur (Max)	75 °C
Mechanik und Gehäuse	
Gehäuse	L 280x30x21.5
Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Energieeffizienzindex	A2/A2 BAT
Zeichen & Zertifikate	F-Kennzeichnung CE Zeichen ENEC Zertifikat CCC Zertifikat C-Tick Zertifikat PSB Zertifikat TISI Kennzeichnung SIRIM Genehmigung CB Zertifikat CCC Zertifikat VDE-EMV Zertifikat
Produktdaten	
Bestell-Produktname	HF-S 124-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	HF-S 124/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II für TL5 lamps

Gesamt-Produktcode	872790093933000
Bestellcode	93933000
Material-Nr. (12NC)	913713034466
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900939330

Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900939347

Abmessungsskizzen



Product	HF-S 124-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz
---------	-------------------------------------

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 124-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	21.5 mm	265 mm		4.2 mm

