



HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-S 224/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II je zářivkové řešení s nejlepším poměrem ceny a výkonu, účinné, spolehlivé, tenké, cenově dostupné a opatřené skutečně revoluční technologií nabízející úspory energie, flexibilitu systému a bezkonkurenční výkon. Řešení HF-Selectalume II, jež snižuje náklady, se vyznačuje robustním designem v souladu se všemi relevantními mezinárodními standardy v oblasti bezpečnosti a výkonu. Světelný zdroj HF-Selectalume II je určen pro použití v interiérových svítidlech, jako jsou bodové reflektory, stropní svítidla a zapuštěné světelné zdroje, jež se často používají v kancelářích, prodejnách, průmyslu, hotelech, restauracích a na dalších místech s instalovanými ovládacími zařízeními a nízkou četností přepínání (zapnutí/vypnutí)

Údaje o produktu



Provozní a elektrické		Maximální teplota (max.)		75 °C
Vstupní napětí	220 až 240 V	Mechanické a materiály		
Frekvence sítě	50 to 60 Hz			
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz			
Svodový proud (max.)	0,5 mA			
Šířka náběhového proudu	0,35 ms	Tělo		
Špička náběhového proudu (max.)	30 A			
Prodrátování		Certifikace a použití		
Vstupní svorky, typ konektoru	Konektor WAGO 744	Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]	
Výstupní svorky, typ konektoru	Konektor WAGO 744 [Vhodný pro ruční připojení]	Index energetické účinnosti	A2 BAT	
		Certifikační značky	Označení F Značka CE Certifikát ENEC Certifikát CCC	
			Certifikát C-Tick Certifikace PSB Označení TISI	
			Schválení SIRIM Certifikát CB Certifikát CCC Certifikát	
			VDE-EMV	
Teplota okolí		Označení a balení		
Rozsah okolních teplot	-15 °C až 50 °C	Objednací název produktu	HF-S 2 24-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C			

HF-Selectalume II for TL5 lamps

Celý název výrobku	HF-S 224/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790093935400
Objednací kód	93935400
Číslo materiálu (12NC)	913713034566
Číslování SAP – počet v balení	1

EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900939354
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8727900939361

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 2 24-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

