




HF-Selectalume II PL-T/C -lampuille Strain Relief

HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II:n on erittäin kustannustehokas, luotettava, matala ja edullinen liitântälaite, joka auttaa säästämään energiaa, lisää joustavuutta käyttöön ja varmistaa PL-T/C-lampuille erinomaisen suorituskvyn. Kustannustehokas HF-Selectalume II PLTC SR on vankkarakenteinen ja kaikkien kansainvälisten turvallisuudelle ja suorituskvylle asetettujen standardien mukainen. HF-Selectalume II on tarkoitettu käytettäväksi sisätilojen valaisimissa, kuten kohde-, uppo- ja downlight-valaisimissa, joita käytetään yleisesti toimistoissa, myymälöissä, teollisuustiloissa, hotelleissa, ravintoloissa ja muissa kohteissa, joihin on asennettu ohjauslaitteet valaistuksen sytyttämistä/sammuttamista varten.

Tuotetiedot


Käyttö- ja sähkö tiedot		Lähtöliitännän liitintyyppit	
Tulojännite	220–240 V	WAGO 250 -liitântä [Sopii manuaaliseen johdotukseen]	
Viivatiheys	50 to 60 Hz		
Syöttötaajuus	50–60 Hz	Käyttölämpötila	
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA	Käyttölämpötila-alue	
Syttymisvirran leveys	0,25 ms	T-kotelo, käyttöikä (nim.)	
Syttymisvirtapiikki (suurin)	18 A	T-kotelo, maksimi (suurin)	
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	28		
		Mekaaniset tiedot ja runko	
Johdotus		Runko	
Tuloliitântöjen liitintyyppi	WAGO 250 -liitântä [Sopii manuaaliseen johdotukseen]	L 125.5x67.8x32.0	
		Merkinnät ja luokitukset	
		Suojausluokan koodi	
		IP20 [Sormisuojustu]	

HF-Selectalume II PL-T/C -lampuille Strain Relief

Energiatohokkuusluokka	A2 BAT
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus VDE-todistus VDE-EMC-merkintä
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz
Koko tuotenimi	HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz

Full EOC	871829116959800
Tilauskoodi	16959800
Tuotekoodi (12NC)	913713035666
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718291169598
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718291169604

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	4,0 mm	32,0 mm	125,5 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

