



HF Selectalume II PL-T/C Strain Relief

HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz

De onafhankelijke uitvoering van de HF-Selectalume II is de meest economische, betrouwbare, slanke en betaalbare fluorescentieoplossing, met een zeer onderscheidende technologie voor energiebesparing, systeemflexibiliteit en weergaloze prestaties. De kostenbesparende HF-Selectalume II PLTC SR heeft een robuust ontwerp dat voldoet aan alle relevante internationale veiligheid- en prestatienormen. De HF-S II met trekontlasting is hoofdzakelijk geoptimaliseerd voor PL-T/C-lampen. De HF-Selectalume II is bestemd voor gebruik met binnenverlichtingsarmaturen zoals spotlights, downlights en inbouwarmaturen die vooral worden gebruikt in kantoren, winkels, industrie, hotels, restaurants en andere toepassingen.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA
Duur aanloopstroom	0,25 ms
Aanloopstroom (max.)	18 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.) 28	
Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 250 connector [Geschikt voor handmatige bedrading]
Connectortype uitgangsaansluitingen	WAGO 250 connector [Geschikt voor handmatige bedrading]

Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-25 °C t/m 50 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C
T-behuizing maximaal (max.)	75 °C
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	L 125.5x67.8x32.0
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Energierendement-index	A2 BAT
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat VDE-certificaat VDE-EMC-markering


HF Selectalume II PL-T/C Strain Relief

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829116959800
Bestelcode	16959800
Materiaaln�. (12NC)	913713035666

Lokale code	HFS226PLTL5CSR
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291169598
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291169604

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	4,0 mm	32,0 mm	125,5 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

