



HF-Selectalume II for PL-T/C versione indipendente

HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II versione indipendente è la soluzione fluorescente più economica, affidabile, compatta e conveniente, dotata della migliore tecnologia per risparmio energetico, flessibilità di sistema e performance insuperabili. La soluzione economica HF-Selectalume II PLTC SR è contraddistinta da un design robusto conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e performance. L'eliminazione dell'affaticamento HF-S II è ottimizzata principalmente per lampade PL-T/C. HF-Selectalume II è concepito per l'uso con apparecchi per illuminazione per interni, come spot downlight e apparecchi a incasso, ampiamente utilizzati in uffici, negozi, ambienti industriali, hotel, ristoranti e altre applicazioni.

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Corrente di dispersione (Max)	0,5 mA
Larghezza corrente di spunto	0,25 ms
Picco corrente di spunto (Max)	18 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	28

Cablaggio

Tipo di connettore terminali in ingresso	Connettore WAGO 250 [Adatto per il cablaggio manuale]
--	---

Tipo di connettore terminali di uscita	Connettore WAGO 250 [Adatto per il cablaggio manuale]
--	---

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da -25 °C a 50 °C
Temp. involucro per definire la durata (Nom)	75 °C
Temp. massima involucro (Max)	75 °C

Meccanica e corpo


Corpo	L 125.5x67.8x32.0
-------	-------------------

HF-Selectalume II for PL-T/C versione indipendente

Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Indice di efficienza energetica	A2 BAT
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC Certificato VDE Marchio VDE-EMC
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz
Nome completo prodotto	HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz

Full EOC	871829116963500
Codice d'ordine	16963500
Codice materiale (12NC)	913713035866
Codice locale	HFS218PLTCRIND
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291169635
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718291169642

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	4,0 mm	32,0 mm	125,5 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

