



HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz

A versão independente de HF-Selectalume II é a solução fluorescente mais rentável, fiável, económica e estreita, com uma tecnologia altamente eficiente em termos de poupança de energia, flexibilidade do sistema e desempenho sem igual. A solução economizadora HF-Selectalume II PLTC SR possui um design robusto que cumpre todas as normas internacionais relevantes em termos de segurança e desempenho. O protector de HF-S II é otimizado principalmente para lâmpadas PL-T/C. O HF-Selectalume II destina-se à utilização em equipamentos de iluminação interior como focos, downlights e luminárias encastradas, que são maioritariamente utilizados em escritórios, revenda, indústria, hotéis, restaurantes e noutras aplicações.

Dados do produto

Funcionamento e características elétricas		Temperatura	
Tensão de entrada	220 a 240 V	Ampla intervalo de temperatura ambiente	-25 °C a 50 °C
Frequência de linha	50 to 60 Hz	Vida útil da caixa T (Nom.)	75 °C
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	T-máxima na caixa (Máx.)	75 °C
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,5 mA	Características mecânicas e compartimento	
Largura da corrente de irrupção	0,25 ms	Corpo	L 125.5x67.8x32.0
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	18 A	Aprovação e aplicação	
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	28	Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Cablagem		Índice de eficiência energética	A2 BAT
Tipo de conector dos terminais de entrada	Conector WAGO 250 [Apto para cablagem manual]	Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC Certificação VDE Marcação VDE-EMC
Tipo de conector dos terminais de saída	Conector WAGO 250 [Apto para cablagem manual]		


HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz
Nome do produto completo	HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz
Código do produto completo	871829116963500
Código de encomenda	16963500
N.º material (12NC)	913713035866

Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291169635
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8718291169642

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	4,0 mm	32,0 mm	125,5 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

