



HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz

Varianța independentă HF-Selectalume II este cea mai rentabilă, fiabilă, suplă și accesibilă soluție fluorescentă, cu o tehnologie de descărcare disruptivă pentru un consum de energie redus, flexibilitate a sistemului și performanțe inegalabile. Lampa economică HF-Selectalume II PLTC SR are un design robust care corespunde tuturor standardelor internaționale de siguranță și performanță. Descărcarea sarcinii HF-S II este optimizată în principal pentru lămpile PL-T/C. HF-Selectalume II este conceput pentru corpuri de iluminat pentru interior, precum proiectoarele, corpurile de iluminat cu distribuție inferioară și corpurile de iluminat încastate, care sunt utilizate pe scară largă în birouri, magazine, industrie, hoteluri, restaurante și alte aplicații.

Catalog de date


Funcționare și sistem electric		Temperatură	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V	Interval temperatură ambientală	De la -25 °C până la 50 °C
Frecvență linie	50 to 60 Hz	Durată de viață T-case (nom.)	75 °C
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz	Maximum T-case (max.)	75 °C
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,5 mA	Sistem mecanic și carcasă	
Lățime curent de pornire	0,25 ms	Carcasă	L 125.5x67.8x32.0
Vârf curent de pornire (max.)	18 A	Aprobare și aplicație	
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	28	Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cablaj		Indice de eficiență energetică	A2 BAT
Tip conector borne de intrare	Conector WAGO 250 [Adecvat pentru cablare manuală]	Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE Marcaj VDE-EMC
Tip conector borne de ieșire	Conector WAGO 250 [Adecvat pentru cablare manuală]	Date despre produs	
		Nume comandă produs	HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

Numele complet al produsului	HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829116963500
Cod de comandă	16963500
Număr material (12NC)	913713035866
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1

EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291169635
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8718291169642

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	4,0 mm	32,0 mm	125,5 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

