

HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-E 136 TL-D II 220-240 50/60Hz

Intelligens és megbízható. A HF-Essential II kiváló ár-érték arányú megoldás, amellyel megbízhatóan lehet működtetni a fénycsöveket. Ideális belépő szintű termék olyan elektromágneses rendszerek használóinak, akik ki szeretnék aknázni az elektronikus előtétek nyújtotta előnyöket. A költségtakarékos és megbízható HF-Essential II család A2 osztályú energiahatékonysággal rendelkezik, robosztus kivitelezése pedig megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak. A HF-Essential II ideális választás az új és meglévő építőipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz, ideértve az általános felületre szerelt, irodai, parkolóház- és raktárvilágítási, valamint egyéb megoldásokat.

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)	0,5 mA
Induló áramlökés szélessége	0,37 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	15 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)	20

Kábelezés	
Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók	Betét
Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók	Betét

Hőmérséklet	
Környezetihőmérséklet-tartomány	–10 és 50 °C között
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	80 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	80 °C

Mechanika és tokozás	
Ház	L 150x40x28

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Energiahasznosítási index	A2
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés CB tanúsítvány KEMA Keur tanúsítvány Megfelel a RoHS irányelvnek


Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HF-E II 136 TL-D 220-240V 50/60Hz
Teljes terméknév	HF-E 136 TL-D II 220-240 50/60Hz

HF-Essential II for TL5/TL-D

Full EOC	871829177056500
Rendelési kód	77056500
Cikkszám (12NC)	913713041066
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291770565

Számláló – csomag külső dobozonként	20
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291770572

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E II 136 TL-D 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	150,0 mm	138,0 mm	39,6 mm

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.