



HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-E 3/4 14 TL5 II 220-240 50/60Hz

Inteligent și fiabil. HF-Essential II este cea mai economică soluție pentru funcționarea fiabilă a unei lămpi fluorescente. Acesta este, de asemenea, produsul de bază pentru utilizatorii de sisteme electromagnetice care doresc să se bucure de beneficiile oferite de balasturile electronice. HF-Essential II este economic și fiabil și are o clasă de eficiență energetică A2, iar designul său robust respectă toate standardele internaționale relevante în materie de siguranță și performanță. HF-Essential II este alegerea ideală pentru o gamă largă de aplicații noi sau retrofit pe instalații vechi din sectorul comercial, inclusiv pentru montaj pe suprafețe generale și iluminatul birourilor, garajelor, depozitelor și alte aplicații. Balastul este conceput în principal pentru aplicații de interior. Pentru aplicații exterioare, aparatul de iluminat trebuie să fie minim Clasa I și trebuie să fie suficient de bine protejat la pătrunderea prafului sau a apei. Instalația trebuie, de asemenea, să fie protejată la supratensiuni și protejată la orice alte variații posibile într-o astfel de instalație electrică.

Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,5 mA
Lățime curent de pornire	0,25 ms
Vârf curent de pornire (max.)	24 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	28
Cablaaj	
Tip conector borne de intrare	Insertie


Tip conector borne de ieșire	Insertie
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -10 °C până la 50 °C
Durată de viață T-case (nom.)	75 °C
Maximum T-case (max.)	75 °C
Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	L 211x40x26

HF-Essential II for TL5/TL-D

Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Indice de eficiență energetică	A2 BAT
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat KEMA Keur Certificat CB În conformitate cu RoHS
Date despre produs	
Nume comandă produs	HF-E 3/4 14 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Numele complet al produsului	HF-E 3/4 14 TL5 II 220-240 50/60Hz

Full EOC	871829177062600
Cod de comandă	77062600
Număr material (12NC)	913713041366
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291770626
Numărător SAP – Pachete per exterior	20
EAN/UPC – Cutie	8718291770633

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E 3/4 14 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	26,0 mm	211,0 mm	198,0 mm	39,6 mm

