



HF-Selectalume II TL5-lampuille

HF-S 114-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II TL5 on erittäin kustannustehokas, luotettava ja varma ratkaisu loistelampuille. Liitäntälaitteet ovat osa erittäin kokonaistaloudellisesti kustannustehokasta valaistusratkaisua, jonka avulla asiakkaat saavuttavat säästöjä missä tahansa kansainvälisessä tai kansallisessa energiansäästöohjelmassa, jonka vaatimukset käyttökohteen tulee täyttää. HF-Selectalume II -järjestelmän TL5-liitäntälaitteet sopivat erinomaisesti monenlaisiin kaupan alan uusiin rakennuskohteisiin ja saneerauskohteisiin, kuten yleisvalaistukseen pinta-asennuksena tai toimistovalaisuksena, pysäköintihalleihin, varastoihin ja muihin käyttötarkoituksiin – myös vesitiiviyyttä edellyttäviin kohteisiin. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanvaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyyppillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA
Syttymisvirran leveys	0,25 ms
Syttymisvirtapiikki (suurin)	24 A
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	28


Johdotus	
Tuloliitäntöjen liitintyyppi	WAGO 744 -liitäntä
Lähtöliitännän liitintyyppi	WAGO 744 -liitäntä [Sopii manuaaliseen johdotukseen]
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...55 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	75 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	75 °C

HF-Selectalume II TL5-lampuille

Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	L360x30x22
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Energiatohokkuusluokka	A2 BAT
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus CCC-todistus C-Tick-todistus TISI-merkintä SIRIM- hyväksyntä CCC-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HF-S 1 14-35 TL5 HE II 220-240V

Koko tuotenimi	HF-S 114-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829175842600
Tilauskoodi	75842600
Tuotekoodi (12NC)	913713042066
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718291758426
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718291758433

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 1 14-35 TL5 HE II 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

