

HF-Selectalume II für TL5 lamps

HF-S 214-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erhebliche Energieeinsparungen, eine hohe Systemflexibilität und eine beispiellose Leistungsfähigkeit bietet. Die sparsame HF-Selectalume II hat ein robustes Design und erfüllt alle relevanten internationalen Sicherheits- und Leistungsstandards. HF-Selectalume II wurde insbesondere für Innenbeleuchtungen wie Strahler, Downlights und Einbauleuchten entwickelt, die in vielen Büros, Geschäften, industriellen Einrichtungen, Hotels, Restaurants und anderen Anwendungen zum Einsatz kommen und nur gelegentlich ein- und ausgeschaltet werden

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)	0.5 mA
Einschaltstromweite	0.25 ms
Einschaltstrom (max.)	24 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	28

Verdrahtung	
Typ Anschlussklemme Eingang	WAGO 744 Steckverbinder
Anschlussklemme sekundär	WAGO 744 Steckverbinder [Geeignet für manuelle Verdrahtung]

Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 55 °C
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	75 °C
Gehäusetemperatur (Max)	75 °C

Mechanik und Gehäuse	
Gehäuse	L360x30x22

Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Energieeffizienzindex	A2 BAT
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat CCC Zertifikat C-Tick Zertifikat TISI Kennzeichnung SIRIM Genehmigung CCC Zertifikat


Produktdaten	
Bestell-Produktname	HF-S 2 14-35 TL5 HE II 220-240V
Gesamtbezeichnung des Produkts	HF-S 214-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II für TL5 lamps

Gesamt-Produktcode	871829175844000
Bestellcode	75844000
Material-Nr. (12NC)	913713042166
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291758440

Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291758457

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 2 14-35 TL5 HE II 220-240V	4.2 mm	22.0 mm	360.0 mm	350.0 mm	30.0 mm

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.