



HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-S 214-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II é a solução fluorescente mais rentável, fiável, económica e estreita, com uma tecnologia altamente eficiente em termos de poupança de energia, flexibilidade do sistema e desempenho sem igual. A solução economizadora HF-Selectalume II possui um design robusto que cumpre todas as normas internacionais relevantes em termos de segurança e desempenho. O HF-Selectalume II is destina-se à utilização em equipamentos de iluminação interior como focos, luzes descendentes e luminárias encastradas, que são maioritariamente utilizados em escritórios, lojas, indústria, hotéis, restaurantes e outras aplicações em que os dispositivos de controlo são instalados com actividade de comutação para ligar/desligar ocasional

Dados do produto

Funcionamento e características elétricas		Temperatura	
Tensão de entrada	220 a 240 V	Amplio intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 55 °C
Frequência de linha	50 to 60 Hz	Vida útil da caixa T (Nom.)	75 °C
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	T-máxima na caixa (Máx.)	75 °C
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,5 mA	Características mecánicas e compartimento	
Largura da corrente de irrupção	0,25 ms	Corpo	L360x30x22
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	24 A	Aprovação e aplicação	
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	28	Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Cablagem		Índice de eficiência energética	A2 BAT
Tipo de conector dos terminais de entrada	Conector WAGO 744	Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC Certificação CCC Certificação C-Tick Marca TISI Aprovação SIRIM Certificação CCC
Tipo de conector dos terminais de saída	Conector WAGO 744 [Apto para cablagem manual]		


HF-Selectalume II for TL5 lamps

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	HF-S 2 14-35 TL5 HE II 220-240V
Nome do produto completo	HF-S 214-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Código do produto completo	871829175844000
Código de encomenda	75844000
N.º material (12NC)	913713042166

Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291758440
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8718291758457

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 2 14-35 TL5 HE II 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

