



HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-E 1/2 28-35 TL5 II 220-240 50/60Hz

Intelligens és megbízható. A HF-Essential II kiváló ár-érték arányú megoldás, amellyel megbízhatóan lehet működtetni a fénycsöveket. Ideális belépő szintű termék olyan elektromágneses rendszerek használóinak, akik ki szeretnék aknázni az elektronikus előtétek nyújtotta előnyöket. A költségtakarékos és megbízható HF-Essential II család A2 osztályú energiahatékonysággal rendelkezik, robosztus kivitelezése pedig megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak. A HF-Essential II ideális választás az új és meglévő építőipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz, ideértve az általános felületre szerelt, irodai, parkolóház- és raktárvilágítási, valamint egyéb megoldásokat.

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	75 W
Szivárgó földáram (maximum)	0,5 mA
Induló áramlökés szélessége	0,23 ms
Teljesítménytényező (tört)	0.97
Bemeneti áramerősség (maximum)	0.41 A
Bemeneti áramerősség (minimum)	0.127 A
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	21 A
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus) (névleges)	25
Kábelezés	
Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók	WAGO 744 csatlakozó

Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók	Wago 744
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	0 és 50 °C között
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	75 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	75 °C
Mechanika és tokozás	
Ház	L 211x40x28.7
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Energiahasznosítási index	A2
Biztonsági szabvány	IEC 61347-2-3

HF-Essential II for TL5/TL-D

Jóváhagyási jelzések	CE jelölés KEMA Keur tanúsítvány CB tanúsítvány Megfelel a RoHS irányelvnek
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HF-E 1/2 28-35 TL5 II 220-240 50/60Hz
Teljes terméknev	HF-E 1/2 28-35 TL5 II 220-240 50/60Hz

Full EOC	871869656767800
Rendelési kód	56767800
Cikkszám (12NC)	913713042866
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696567678
Számláló – csomag külső dobozonként	20
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696567685

Méretezett rajza

Product	A1	B1	C1	D1	A2
HF-E 1/2 28-35 TL5 II 220-240 50/60Hz	211 mm	40 mm	28,7 mm	4,2 mm	198 mm

