
PHILIPS

Lighting



EB-Certalume cho bóng đèn TL5

EB-Ci 1-2 14-28W 220-240V 50/60 Hz

Chấn lưu điện tử giá cả phải chăng, đáng tin cậy, tần số cao cho bóng đèn huỳnh quang TL5, là lựa chọn thay thế lý tưởng cho các hệ thống đèn huỳnh quang điện từ. Chấn lưu EB-C tiết kiệm chi phí và hoạt động ổn định có cấp độ hiệu quả năng lượng A2, thiết kế chắc chắn của EB-C đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn quốc tế cần thiết về an toàn và EMC. Chấn lưu được thiết kế chủ yếu để sử dụng trong nhà. Nếu sử dụng ngoài trời, bộ đèn phải tối thiểu là Cấp I và cần được bảo vệ đầy đủ khỏi nước và bụi xâm nhập. Khi lắp đặt cũng cần bảo vệ chấn lưu khỏi xung sét hoặc các biện pháp bảo vệ điện cần thiết khác tùy theo điều kiện cài đặt và ứng dụng chiếu sáng.

Dữ liệu sản phẩm

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220-240 V
Tần số đầu vào	50 hoặc 60 Hz
Dòng điện rò rỉ xuống đất (Tối đa)	0,5 mA
Chiều rộng dòng khởi động	0,224 ms
Đỉnh dòng khởi động (Tối đa)	17 A
Số lượng sản phẩm trên MCB (16A Loại B) (Tối đa)	30

Đi dây	
Loại đầu nối cực đầu vào	Nút gài
Loại đầu nối cực đầu ra	Nút gài
Loại đầu nối	Nút gài

Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ trong suốt tuổi thọ (Tối đa)	75 °C
Nhiệt độ vỏ tối đa (Tối đa)	75 °C

Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Nhựa
Vỏ đèn	L210x30x26mm

Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Chỉ số hiệu quả năng lượng	A2
Tiêu chuẩn an toàn	IEC 61347-2-3, IEC 61347-1
Tiêu chuẩn môi trường	ISO 14001
Dấu phê duyệt	Chứng nhận CB Chứng nhận CCC Dấu TISI Chứng nhận PSB Tuân thủ RCM Chứng nhận SNI Tuân thủ CS Tuân thủ IRAM


Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	EB-Ci 1-2 14-28W 220-240V 50/60 Hz

EB-Certalume cho bóng đèn TL5

Tên sản phẩm đầy đủ	EB-Ci 1-2 14-28W 220-240V 50/60 Hz
Mã sản phẩm đầy đủ	694793913355000
Mã đơn hàng	913713043280
Số vật liệu (12NC)	913713043280
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1

EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6947939133550
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	30
EAN/UPC - Vỏ	6947939133567

Bản vẽ kích thước



Product	A1	A2	B1	C1	D1
EB-Ci 1-2 14-28W 220-240V 50/60 Hz	210 mm	200 mm	30 mm	26 mm	4,3 mm

© 2023 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.