



# EB-Certalume for TL5 lamps

## EB-Ci 1-2 14-28W 220-240V 50/60 Hz

Affordable, reliable, high frequency electronic ballast for TL5 fluorescent lamps, ideal alternative for electromagnetic (EM) ballasts

### 产品数据

操作和电气	
输入电压	220-240 V
输入频率	50 或 60 Hz
对地漏电流 (最大)	0.5 mA
侵入电流宽度	0.224 ms
侵入电流峰值 (最大)	17 A
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B) (最大)	30

布线	
连接器类型输入端子	插入
连接器类型输出端子	插入
连接器类型	插入

温度	
外壳温度使用寿命 (最大)	75 °C
最大外壳温度 (最大)	75 °C


机械和外壳	
外壳材料	塑料
外壳	L210x30x26mm

审批和申请	
IP 等级	IP20 [手指保护]
能效指数	A2
安全标准	IEC 61347-2-3、IEC 61347-1
环保标准	ISO 14001
批准标志	CB 证书 CCC 证书 TISI 标志 PSB 认证 遵从 RCM SNI 证书 符合 CS 标准 符合 IRAM 标准

产品数据	
订单产品名称	EB-Ci 1-2 14-28W 220-240V 50/60 Hz
完整的产品名称	EB-Ci 1-2 14-28W 220-240V 50/60 Hz
完整产品代码	694793913355000
订购代码	913713043280
材料编号 (12NC)	913713043280
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6947939133550
计算器 - 每个外包装箱中的包数	30
EAN/UPC - 案例	6947939133567

## EB-Certalume for TL5 lamps

### 二维绘图



Product	A1	A2	B1	C1	D1
EB-Ci 1-2 14-28W 220-240V 50/60 Hz	210 mm	200 mm	30 mm	26 mm	4.3 mm

